

PHILIPS

Žiarovka 60 W, A60,
E27

LED

6 500 K

806 lm

15 000 h



8720169253179



Najmodernejšia LED žiarovka pre domácnosť

Najmodernejšia LED žiarovka je riešením všeobecného osvetlenia pre každodenné interiérové aktivity. Okamžite ušetríte náklady na energie a skráťte intervaly výmeny žiaroviek bez kompromisov v kvalite osvetlenia.

Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarovky

- Tvarom aj veľkosťou podobná štandardnej žiarovke

Rozhodnite sa pre udržateľné riešenie

- Môžete sa spoľahnúť na to, čo sa uvádza na balení Philips.
- Bez obsahu ortuti

Hlavné prvky

Náhrada za štandardnú tradičnú žiarovku



Vďaka svojmu peknému tvaru a známym rozmerom predstavuje moderné osvetlenie v podobe

energeticky úspornej štandardnej LED žiarovky. Perfektne udržateľná náhrada za štandardné tradičné žiarovky.

Bez UV alebo infračerveného žiarenia

Svetelný lúč je bez infračerveného žiarenia, zdroj svetla preto nevyžaruje žiadne teplo. Absencia UV žiarenia znamená, že tkaniny a predmety pod týmto svetlom nevyblednú.

Bez obsahu ortuti



Nulový obsah ortuti umožňuje likvidáciu s bežným odpadom, vďaka čomu táto vlastnosť prináša jednoduchý spôsob, ako urobiť váš súčasný priestor udržateľnejším.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová žiarovka
- Päťica: E27
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Možnosť stmievania: Nie
- Materiál žiarovky: Plast

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Integrované LED: áno

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 180
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 6500 K
- Nominálny svetelný tok: 806 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: okamžitý plný svetelný výkon
- Kód farby: 865 | CCT of 6500K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 100

Rozličné

- EyeComfort: Nie

Informácie na balení

- EAN: 8720169253179
- EOC: 872016925317900
- Názov produktu: LED 60W A60 E27 CDL FR ND 1PF/6 DISC

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.54
- Napätie: AC 220-240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 60
- Výkon: 8
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 8

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 108 mm
- Celková dĺžka: 108 mm
- Celková šírka: 60 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60
- Technológia žiarovky: LED

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy:
Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169253179
- Netto hmotnosť: 0,03 kg
- Brutto hmotnosť: 0,04 kg
- Výška: 13,8 cm
- Dĺžka: 6,2 cm
- Šírka: 6,2 cm



Dátum vydania:
2026-07-01
Verzia: 0.352

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com