

PHILIPS

Nástenné svetidlo
Samondra, 3,8 W

Exteriérové svetidlá

2700 K

Antracit

Snímač; Odolné voči vode



8720169263710



Užite si krásnu záhradu so svetlom udržateľným spôsobom

Vonkajšie nástenné LED svetidlá Philips Samondra v antracitovo sivej farbe majú svetelný panel ohraničený odolným rámom z tlakovo liateho hliníka a snímač pohybu Hue Motion. Tieto mimoriadne účinné vonkajšie svetidlá využívajú prelomovú novú technológiu, ktorá znižuje emisie uhlíka, plytvanie materiálom a spotrebu energie.

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Dlhá životnosť až 50 000 hodín
- Mimoriadna efektivita
- Úspora až 80 % energie

Špičkové svetlo LED

- 5-ročná záruka na systém LED

Navrhnuté na použitie vonku

- IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom

Špeciálne vlastnosti

- Snímač pohybu Hue Motion pre viac pohodlia a pocit istoty

8720169263710

Svetlo vysokej kvality

- Teplé biele svetlo 2 700 K


Hlavné prvky

Dlhá životnosť až 50 000 hodín



Spoľahlivé, vysokokvalitné svetlo LED vydrží až 50 000 hodín, preto sa z hľadiska údržby celé roky nemusíte ničoho obávať a každú noc si môžete užívať dokonalé záhradné osvetlenie.

Mimoriadna efektívnosť



V porovnaní s porovnateľnými štandardnými svetlami LED Philips spotrebuje aspoň o 50 % menej energie.

Úspora až 80 % energie




LED svetelné zdroje ušetria až 80 % energie oproti tradičnému osvetleniu pri rovnakom svetelnom výkone. Kúpou LED svetidla Philips začnete šetriť peniaze ihneď. Každý svetelný zdroj, ktorý nahradíte LED svetelným zdrojom, znamená okamžité zníženie účtu za elektrinu.

5-ročná záruka na systém LED



Spoločnosť Philips poskytuje štandardnú 2-ročnú záruku na vlastné svietidlo, ale aj 5-ročnú záruku na LED systém (LED modul a predradník).

IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom




Toto vonkajšie svetlo Philips je špeciálne navrhnuté do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo prísne testované na odolnosť voči vode. Krytie IP44 znamená, že je certifikované na ochranu proti prachu a striekajúcej vode – ideálne na bežné vonkajšie použitie.

Snímač pohybu Hue Motion pre viac pohodlia a pocit istoty



Obsahuje snímač pohybu Hue Motion, ktorý vás privíta pri návrate domov alebo vám dá vedieť, keď niekto prichádza.

Teplé biele svetlo 2 700 K



Vedeli ste, že rôzne odtiene bieleho svetla zodpovedajú rôznym teplotám farieb meraných v Kelvinoch (K)? Nižšie teploty farieb vyžarujú teplé a útulné biele svetlo, zatiaľ čo vyššie teploty farieb vyžarujú studené a energiou nabijajúce biele svetlo. Toto svietidlo vyžaruje teplé, relaxačné svetlo s teplotou 2 700 K.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Antracitová
- Materiál: Kov

Životnosť

- Nominálna životnosť: 50 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Dvojsmerné svetelné lúče: Nie
- Snímač zotmenia: áno
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno
- Snímač pohybu: áno
- Slniečna energia: Nie
- Ústredný prvok: Nie

Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svetidlá
- EyeComfort: Nie
- LED inovácie: UltraEfficient
- Doplňkové funkcie: Snímač, Odolné voči vode

Spotreba energie

- Výkon: 4,3

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,74 kg
- Celková výška: 230 mm
- Celková dĺžka: 190 mm
- Celková šírka: 90 mm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svetidla v lúmenoch: 800
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Teplé biele svetlo
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svetidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: B
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojistou izoláciou
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169263710
- Netto hmotnosť: 0,74 kg
- Brutto hmotnosť: 0,93 kg
- Výška: 24 cm
- Dĺžka: 10 cm
- Šírka: 19,5 cm



Dátum vydania:
2026-07-04
Verzia: 0.307

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoliehnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com