

PHILIPS

Nástenné svetidlo Kylis,
25 W, GU10, bez žiarovky

Exteriérové svetidlá

Bez žiarovky

Čierna

Odolné voči vode



8720169266575



Pokochajte sa nádherne osvetlenou záhradou

Toto vonkajšie svetidlo skvele ladí s najnovšími trendmi a životnými štýlmi a pomôže vám navodiť atmosféru, po akej ste vždy túžili.

Jednoduché používanie

- Neobsahuje žiarovku

Vneste dizajn do vašej záhrady

- Výber vonkajších nástenných svetidiel

Navrhnuté na použitie vonku

- IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom

Špeciálne vlastnosti

- Efekt dvojsmerového svetla

Hlavné prvky

Neobsahuje žiarovku

Svietidlo sa predáva bez žiarovky, takže si môžete zvoliť svetelný výkon, ktorý vám najviac vyhovuje z hľadiska danej miestnosti aj osobného vkusu. Ak si zvolíte žiarovku LED Philips, zaručene získate vysokú kvalitu a dlhotrvajúci svetelný výkon.

Výber vonkajších nástenných svetidiel

Využite svoj vonkajší priestor naplno vďaka tomuto nástennému svetidlu, ktoré je ideálne na inštaláciu pri vchodových dverách alebo na steny terasy.

IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svetlo Philips je špeciálne navrhnuté do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo prísne testované na odolnosť voči vode. Krytie IP44 znamená, že je

certifikované na ochranu proti prachu a striekajúcej vode – ideálne na bežné vonkajšie použitie.

Efekt dvojsmerového svetla

S týmto vonkajším svetidlom Philips a jeho efektom dvojsmerného svetla si v svojej záhrade alebo na terase môžete navodiť dokonalú atmosféru.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Kov

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Dvojsmerné svetelné lúče: Nie
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: Nie
- Snímač pohybu: Nie
- Slniečková energia: Nie
- Ústredný prvok: Nie

Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svetidlá
- EyeComfort: Nie
- Doplnkové funkcie: Odolné voči vode

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,65 kg
- Celková výška: 160 mm
- Celková dĺžka: 90 mm
- Celková šírka: 78 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Technológia žiarovky: LED
- Napájanie zo siete: 220 – 240 V
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: nevzťahuje sa na zariadenie
- Objímka/pätica: GU10
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 25
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno
- Počet svetelných zdrojov: 2

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169266575
- Netto hmotnosť: 0,65 kg
- Brutto hmotnosť: 0,71 kg
- Výška: 17 cm
- Dĺžka: 8,5 cm
- Šírka: 10 cm



Dátum vydania:
2026-07-04
Verzia: 0.299

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com