

PHILIPS

Nástenné svetidlo
Radii, 1,3 W

Exteriérové svetidlá

3 000 K

Čierna

Prepojitelné; Snímač; Solárne; Odolné voči vode



8720169267176



Naše zatiaľ energeticky najúspornejšie LED svetidlá

Spoločnosť Philips vyvinula mimoriadne účinné solárne exteriérové LED svetidlo, ktoré využíva novú technológiu znižujúcu emisie uhlíka, plytvanie materiálom a spotrebu energie. Neskutočná životnosť 50 000 hodín je viac než 5-násobne dlhšia v porovnaní s podobnými exteriérovými LED svetidlami Philips. Presne toto potrebujeme na dosiahnutie udržateľnejšieho života na planéte.

Jednoduchá inštalácia

- Nevyžaduje sa žiadna kabeláž

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Mimoriadne účinné solárne napájanie

Vneste dizajn do vašej záhrady

- Výber vonkajších nástenných svetidiel

Špičkové svetlo LED

- 5-ročná záruka na systém LED

Navrhnuté na použitie vonku

- IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom

8720169267176

Svetlo vysokej kvality

- Jasné biele svetlo 3 000 K


Hlavné prvky

Nevyžaduje sa žiadna kabeláž



Toto svetlo je napájané výhradne solárnou energiou a nevyžaduje žiadne elektrické vedenie, preto ho môžete ľahko umiestniť alebo premiestniť kamkoľvek na záhrade alebo v inom vonkajšom priestore.

Mimoriadne účinné solárne napájanie



Tieto svietidlá využívajú systém Philips Ultra Efficient Solar, preto na plne nabitú batériu vydržia svietiť až 40 hodín, čo postačí na celú noc dokonca aj za veľmi zlého počasia alebo keď je zamračené.

Výber vonkajších nástenných svietidiel

Využite svoj vonkajší priestor naplno vďaka tomuto nástennému svietidlu, ktoré je ideálne na inštaláciu pri vchodových dverách alebo na steny terasy.

5-ročná záruka na systém LED




Spoločnosť Philips poskytuje štandardnú 2-ročnú záruku na vlastné svietidlo, ale aj 5-ročnú záruku na LED systém (LED modul a predradník).

IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svetlo Philips je špeciálne navrhnuté do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo prísne testované na odolnosť voči vode. Krytie IP44 znamená, že je certifikované na ochranu proti prachu a striekajúcej vode – ideálne na bežné vonkajšie použitie.

Jasný biele svetlo 3 000 K



Vedeli ste, že rôzne odtiene bieleho svetla zodpovedajú rôznym teplotám farieb meraných v Kelvinoch (K)? Nižšie teploty farieb vyžarujú teplé a útulné biele svetlo, zatiaľ čo vyššie teploty farieb vyžarujú studené a energiou nabíjajúce biele svetlo. Toto svietidlo vyžaruje jasné biele svetlo s teplotou 3 000 K.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Plast

Životnosť

- Nominálna životnosť: 50 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Dvojsmerné svetelné lúče: Nie
- Snímač zotmenia: áno
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno
- Snímač pohybu: áno
- Slnecná energia: áno
- Ústredný prvok: Nie

Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 3000 K

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svetidlá
- EyeComfort: Nie
- LED inovácie: UltraEfficient
- Doplňkové funkcie: Prepojiteľné, Snímač, Solárne osvetlenie, Odolné voči vode

Spotreba energie

- Výkon: 1,3

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,74 kg
- Celková výška: 192 mm
- Celková dĺžka: 240 mm
- Celková šírka: 175 mm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svetidla v lúmenoch: 250
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Biele svetlo
- Napájanie zo siete: 4 V
- Svetidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: A
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda III – bezpečné, veľmi nízke napätie
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevztahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169267176
- Netto hmotnosť: 0,74 kg
- Brutto hmotnosť: 1,13 kg
- Výška: 27 cm
- Dĺžka: 20 cm
- Šírka: 20 cm



Dátum vydania:
2026-07-04
Verzia: 0.267

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spolažnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com