

PHILIPS

Prízemné bodové/
prízemné hrotové svetidlo
Spore, 1 W

Exteriérové svetidlá

2700 K

Strieborná

Nízke napätie; Odolné voči vode



8720169269453



Záhradné svetidlo, ktoré jednoducho zapnete do siete, pripojíte a môžete si ho vychutnať

Nízkonapäťový rad Philips GardenLink ponúka rad vonkajších svetidiel, ktoré si môžete ľahko a bezpečne namontovať sami. K jednému napájaciemu zdroju sa dá pripojiť niekoľko svetidiel, môžete ich však zapojiť aj do štandardnej zásuvky, a potom ľahko pridať ďalšie svetidlá alebo ich podľa potreby premiestniť. Zapojenie je jednoduché a vďaka nízkemu napätiu nehrozí vašim deťom ani domácim miláčikom žiadne nebezpečenstvo.

Jednoduché používanie

- Kompatibilita so všetkými svetidlami a príslušenstvom GardenLink
- Jednoduchá inštalácia pomocou konektorov Twist & Lock

Bezpečné použitie

- Výnimočne bezpečný výrobok s nízkym napätím 24 V

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Dlhá životnosť až 20 000 hodín

Navrhnuté na použitie vonku

- IP67 – odolné voči poveternostným vplyvom

Svetlo vysokej kvality

- Teplé biele svetlo 2 700 K

Hlavné prvky

Kompatibilita so všetkými svietidlami a príslušenstvom GardenLink

Všetky svietidlá GardenLink sú vybavené totožným konektorom Twist & Lock, ktorý uľahčuje ich inštaláciu a pripojenie. Svietidlá a príslušenstvo môžete presúvať podľa toho, ako sa menia vaše predstavy o vonkajšom osvetlení, a osvetliť tak každý kút záhrady.

Jednoduchá inštalácia pomocou konektorov Twist & Lock

Mimoriadne jednoduchá inštalácia a prepojenie rôznych výrobkov pomocou konektorov Twist & Lock. Svetlá jednoducho zapojíte a ďalej sa nemusíte o nič starať!

Výnimočne bezpečný výrobok s nízkym napätím 24 V

Nízkonapäťové svetlá (24 V) môžete bezpečne inštalovať sami bez rizika úrazu elektrickým prúdom – a bez profesionálneho elektrikára.

Dlhá životnosť až 20 000 hodín




Spolehlivé, vysokokvalitné svetlo LED vydrží až 20 000 hodín, preto sa z hľadiska údržby celé roky nemusíte ničoho obávať a každú noc si môžete vychutnávať dokonalé záhradné osvetlenie.

IP67 – odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svietidlo Philips je špeciálne navrhnuté do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo prísne testované na odolnosť voči vode. Krytie IP67 znamená, že je navrhnuté tak, aby bolo chránené pred dočasným ponorením do vody a je ideálne na osvetlenie chodníkov a príjazdových ciest. Môžete po ňom dokonca prejsť autom.

Teplé biele svetlo 2 700 K



Vedeli ste, že rôzne odtiene bieleho svetla zodpovedajú rôznym teplotám farieb meraných v Kelvinoch (K)? Nižšie teploty farieb vyžarujú teplé a útulné biele svetlo, zatiaľ čo vyššie teploty farieb vyžarujú studené a energiou nabíjajúce biele svetlo. Toto svietidlo vyžaruje teplé, relaxačné svetlo s teplotou 2 700 K.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Strieborné
- Materiál: Kov

Životnosť

- Nominálna životnosť: 20 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Dvojsmerné svetelné lúče: Nie
- Snímač zotmenia: Nie
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno
- Snímač pohybu: Nie
- Slnecná energia: Nie
- Ústredný prvok: Nie

Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 65 stupeň (stupne)
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Prízemné bodové svetidlá/hroty
- Doplňkové funkcie: Nízke napätie, Odolné voči vode

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,8 kg
- Celková výška: 60 mm
- Celková dĺžka: 40 mm
- Celková šírka: 40 mm
- Recessed Ceiling cutout: 3.5 cm x 3.5 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svetidla v lúmenoch: 120lm
- Farba svetla: 2700 K
- Napájanie zo siete: 220 – 240 V
- Svetidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: E
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 1
- Kód IP: IP67 | Vzduchotesné a dočasne odolné voči ponoreniu
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojistou izoláciou
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169269453
- Netto hmotnosť: 0,8 kg
- Brutto hmotnosť: 0,98 kg
- Výška: 24,7 cm
- Dĺžka: 15,2 cm
- Šírka: 15,2 cm



Dátum vydania:
2025-09-03
Verzia: 0.318

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spolažnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com