

# PHILIPS

Stropné svetidlo  
Atlas Fan, 35 + 28 W

Stropné svietidlá s  
ventilátorom

2 700/5 500/4 000 K

nikel

Dialkové ovládanie



8720169279148



## Jediné svetidlo. Váš vypínač. Tri nastavenia osvetlenia.

Skombinujte prispôsobiteľné svetlo s príjemným vánkom v podobe stropného LED svetidla s výsuvným ventilátorom Philips, ktorého súčasťou je aj diaľkové ovládanie. Vďaka priehľadným lopatkám vrtule, ktoré sa skryjú, keď sa nepoužívajú, a trom nastaveniam SceneSwitch, vytvára toto svetlo dokonalú atmosféru v každom priestore.

### Jednoduchá obsluha

- Výsuvný stropný ventilátor s priehľadnými listami vrtule
- Jednoduchá montáž, bezpečné používanie
- Výkonný a spoľahlivý výkon
- Celoročné využitie
- Vychutnajte si príjemný vánok
- Pohodlné časovače

### Priestorový svetelný efekt

- Jasné, no príjemné stropné svetidlo

### Prvotriedna kvalita

- Tichý motor

# Hlavné prvky

## Výsuvný stropný ventilátor s priehľadnými listami vrtule

Rozlúčte sa s pohyblivými tieňmi na strope: tento ventilátor má priehľadné čepele, ktoré možno ukryť do svetidla, keď sa nepoužívajú.

## Jednoduchá montáž, bezpečné používanie

Stropné LED svetidlo s výsuvným ventilátorom Philips vyhovuje prísny bezpečnostným skúškam a okrem iných dôležitých bezpečnostných prvkov je vybavené samoistiacimi skrutkami a pevnou konštrukciou.

## Výkonný a spoľahlivý výkon

Stropné LED svetidlo Philips s ventilátorom je navrhnuté tak, aby zabezpečilo účinnú cirkuláciu vzduchu a dlhodobú spoľahlivosť. Vyhotovenie so širokými lopatkami umožňuje veľké pokrytie objemu vzduchu na zaistenie maximálneho prúdenia chladného vzduchu.

## Celoročné využitie

Vďaka režimom na leto aj zimu, získate po celý rok pre svoje miestnosti to najlepšie nastavenie cirkulácie vzduchu.

## Vychutnajte si príjemný vánok

Funkcia prirodzeného vánku Natural Breeze ponúka dynamické nastavenie rýchlosti ventilátora a tým vnesie do ktorejkoľvek miestnosti vo vašej domácnosti prímorský vánok.

## Pohodlné časovače

Vyberte si z dvoch rôznych časovačov, ktoré vypnú svetlo po uplynutí určitého času – a nastavte ich pomocou diaľkového ovládania.

## Jasné, no príjemné stropné svetidlo

Stropné LED svetidlo s ventilátorom Philips ponúka veľmi jasné – no zároveň príjemné – osvetlenie vašej domácnosti, ktoré môžete ovládať pomocou dodaného diaľkového ovládača alebo nástenného vypínača.

## Tichý motor

Stropné LED svetidlo s ventilátorom Philips má tichý motor, takže vzduch v miestnosti bude prúdiť nehlučne.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Nikel
- Materiál: Kov, Plast

## Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 15 rok (roky)
- Počet zapnutí a vypnutí: 15 000
- Nominálna životnosť: 15 000

## Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: áno

**Vlastnosti svetla**

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700-4000-6500 K
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 2
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 128

**Rozličné**

- Špeciálne navrhnuté pre: Kuchyňa, Spálňa, Jedáleň, Obývacia izba, Kancelária
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné svietidlo s ventilátorom
- EyeComfort: áno
- Doplnkové funkcie: Diaľkové ovládanie

**Iné vlastnosti**

- Prúd: 290 mA

**Spotreba energie**

- Faktor účinnosti: 0.9

**Rozmery a hmotnosť výrobku**

- Čista hmotnosť: 5,75 kg
- Celková výška: 420 mm

**Servis**

- Záruka: 5 rokov

**Technické špecifikácie**

- Priemer: 485 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 4500
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Nastaviteľné biele svetlo
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením

**Žiarovka**

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

**Podporované systémy a aplikácie**

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

**Rozmery a hmotnosť balenia**

- EAN/UPC – produkt: 8720169279148
- Netto hmotnosť: 5,75 kg
- Brutto hmotnosť: 9,28 kg
- Výška: 28,5 cm
- Dĺžka: 54,8 cm
- Šírka: 54,8 cm



Dátum vydania:  
2026-06-10  
Verzia: 0.227

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)