

PHILIPS

Bodové svetidlo
50 W PAR16 GU10 × 3

Smart LED

Inteligentná nastaviteľná biela
žiarovka

Až 345 lúmenov

Pripojte a hneď používajte

Ovládanie aplikáciou alebo
hlasom



8720169296701



Inteligentné osvetlenie na každodenné používanie

Vaše pohodlie a zdravie by mali byť vašou prioritou. Tieto inteligentné bodové svetidlá majú štandardnú päťicu GU10, ktorú dobre poznáte, môžu sa ale pochváliť optikou zo skutočného skla, ktoré im prepožičiavajú nádych elegancie. Ponúkajú vám niečo, čo rozhodne patrí do nadštandardu – biele svetlo, ktoré možno nastaviť podľa vašich potrieb a nálady. Keď potrebujete zabráť v práci, naplánujte studené biele svetlo. Keď máte chuť si oddýchnuť a relaxovať, nastavte si príjemnú teplú bielu. Jednoducho získate svetlo, vďaka ktorému budete žiť doma naplno a s maximálnou mierou pohodlia. To všetko možno navyše ovládať hlasom, buď diaľkovým ovládaním WiZ alebo aplikáciou WiZ. A je pritom jedno či ste doma alebo na cestách. Inteligentné bodové svetidlá Philips s päťicou GU10 sa pripájajú cez existujúcu Wi-Fi sieť – nepotrebuje si zaobstarávať žiadny ďalší hardvér či sieťové príslušenstvo ani nič nastavovať.

Jednoduché nastavenie

- Jednoducho pripojte a používajte

Inteligentné ovládanie

- Umožňuje ovládanie pomocou smartfónu z ľubovoľného miesta

Inteligentné funkcie

- Automatizujte osvetlenie pomocou rozvrhov
- Automatizujte svoje osvetlenie. Spolupracuje s produktmi Connected by WiZ

Svetelné režimy

- Milióny farieb a dynamické svetelné režimy
- Chladné biele svetlo

Faktor tvaru

- Rovnomerné vyžarovanie svetla

Hlavné prvky

Jednoducho pripojte a používajte



WiZ funguje s vaším súčasným smerovačom Wi-Fi. Nie je potrebná žiadna ďalšia brána. Stačí nové svetlo zapojiť, stiahnuť aplikáciu WiZ a to je všetko!

Automatizácia osvetlenia




Svetlá môžete nastaviť tak, aby sa zapínali/vypínali alebo menili režim osvetlenia podľa detekcie pohybu. Spolupracuje so všetkými produktmi Connected by WiZ.

Chladné biele svetlo



Rozjasnite si domácnosť chladným bielym svetlom, ktoré vás nabije energiou. Toto inteligentné svetlo sa jednoducho prispôbii vašej každodennej aktivite.

Ovládanie odkiaľkoľvek



Svetlá WiZ môžete ovládať pomocou smartfónu odkiaľkoľvek. Pred odchodom z domu si už nemusíte robiť starosti, či ste nenechali niekde rozsvietené. Aplikácia WiZ je k dispozícii pre systémy iOS a Android.

Milióny farieb a dynamické svetelné režimy



Vyberte si z palety miliónov farieb a vytvorte si doma úžasnú atmosféru. Vychutnajte si jemné prechody, ktorými naše efekty dynamického osvetlenia oživia vaše prostredie.

Rovnomerné vyžarovanie svetla



Jemné a žiarivé svetlo tohto svietidla vám rovnomerne osvetlí celú miestnosť.

Automatizujte osvetlenie pomocou rozvrhov

Automatizuje osvetlenie podľa svojich denných alebo týždenných postupov. Môžete si naplánovať, aby sa svetlá rozsvietili, kým prídete domov, a ostali vypnuté, keď ich nepotrebuje.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: PAR16
- Päťica: GU10
- Typ skla: Priehľadné
- Možnosť stmievania: áno
- Povrchová úprava žiarovky: Číra

Rozmery žiarovky

- Hmotnosť: 0,05 kg

Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 15 rok (roky)
- Koeficient zachovania svetelného toku: 70%
- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 36 stupeň (stupne)
- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): ≥90
- Teplota farieb: 2700–6500 K
- Kategória farby svetla: Nastaviteľné biele svetlo
- Nominálny svetelný tok: 345 lm
- Doba spustenia: <0.5 s
- Čas zahrievania na 60 % svetla: okamžitý plný svetelný výkon
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 73 lm/W

Rozličné

- EyeComfort: áno

Iné vlastnosti

- Prúd: 40 mA

Informácie na balení

- EAN: 8720169296701
- EOC: 872016929670100
- Názov produktu: PHI WFB 50W GU10 GLASS 927-65 TW 3CT/6

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.48
- Napätie: AC 220–240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 50 W
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): F
- Spotreba: 4,7 W
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 5

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 55 mm
- Celková dĺžka: 55 mm
- Celková šírka: 50 mm

Menovité hodnoty

- Menovitá životnosť: 15 000
- Menovitý svetelný tok: 345 lm
- Menovitá maximálna intenzita: 550 cd
- Menovitý výkon: 4.7 W

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50–60
- Registračné číslo EPREL: 1877833
- Referenčný svetelný tok: Narrow Cone

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Určená dĺžka podpory: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. počet príslušenstva: 9999
- Komunikačný protokol: Hue Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169296701
- Netto hmotnosť: 0,15 kg
- Brutto hmotnosť: 0,25 kg
- Výška: 14,4 cm
- Dĺžka: 7,1 cm
- Šírka: 18,5 cm



Dátum vydania:
2025-09-13
Verzia: 0.189

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com