

PHILIPS

Smart LED RGB sklenená
žiarovka GU10, 345 lm, 2
ks

Smart LED

Milióny farieb

Nastaviteľná biela

Stmievanie

Ovládanie aplikáciou alebo
hlasom

8720169296763



Rozšírte možnosti domáceho osvetlenia

Získajte lepšie osvetlenie vďaka univerzálnej smart žiarovke GU10. Ponúkne vám milióny farieb aj predvolené režimy (napríklad Krb alebo Oceán), s ktorými si prakticky okamžite navodíte ideálnu atmosféru. Plynulo prechádzajte od chladných tónov podporujúcich sústredenie až po teplé odtiene navodzujúce relaxáciu v širokom rozsahu CCT (2 200 K – 6 500 K) a plynulo si upravte jas od maximálnej intenzity až po 1 %.

Intelligentné ovládanie

- Connected by WiZ
- Smart ovládanie

Intelligentné zariadenia

- Certifikácia Matter

Svetelné režimy


- Milióny farieb
- Nastav. biele svetlo
- Stmievanie

Hlavné prvky

Connected by WiZ

Ovládajte osvetlenie aplikáciou WiZ, príslušenstvom alebo hlasovými povelmi cez asistenta inteligentnej domácnosti (kompatibilné so systémom Alexa aj Google Home).

Smart ovládanie



Ovládajte osvetlenie asistentom inteligentnej domácnosti cez aplikáciu WiZ, príslušenstvo alebo hlasové príkazy (kompatibilné s Alexa aj Google Home).

Certifikácia Matter



Ovládajte preferovaným asistentom inteligentnej domácnosti – kompatibilita so systémom Matter zaisťuje bezproblémovú integráciu s Alexou, Google Home a Apple Home.

Milióny farieb




Vyberte ľubovoľnú farbu z palety alebo siahnite po predvolenom režime, ako napríklad Krb alebo Oceán, na navodenie úžasnej atmosféry a nálady.

Nastav. biele svetlo



Ľahko prepínajte medzi chladnými modrastými odtieňmi pre lepšiu viditeľnosť a sústredenie a jemnými teplými odtieňmi pre večerný oddych (rozsah CCT 2 200 K – 6 500 K).

Stmievanie



Svetlo môžete plynulo stmievať z plného jasú až na 1 % a nastaviť si tak ideálnu úroveň osvetlenia na čokoľvek, čo práve robíte.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: PAR16
- Päťica: GU10
- Typ skla: Priehľadné
- Povrchová úprava žiarovky: Číra
- Možnosť stmievania: áno

Rozmery žiarovky

- Hmotnosť: 0,05 kg

Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 15 rok (roky)
- Koeficient zachovania svetelného toku: 70%
- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Integrované LED: áno
- Slniečná energia: Nie
- Teplé žiarivé stmievateľné svetlo: Nie

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 36
- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 90
- Teplota farieb: 2200-6500 K
- Kategória farby svetla: Farebné
- Nominálny svetelný tok: 345 lm
- Doba spustenia: <0.5 s
- Čas zahrievania na 60 % svetla: okamžitý plný svetelný výkon
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 73

Rozličné

- EyeComfort: áno

Iné vlastnosti

- Prúd: 40 mA

Informácie na balení

- EAN: 8720169296763
- EOC: 872016929676300
- Názov produktu: PHI WFB 50W GU10 GLASS 922-65 RGB 2PF/6

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.48
- Napätie: AC 220-240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 50 W
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): F
- Výkon: 4,7 W
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 5

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 5,5 mm
- Celková dĺžka: 5,5 mm
- Celková šírka: 5 mm

Menovité hodnoty

- Menovitá životnosť: 15 000
- Menovitý svetelný tok: 345 lm
- Menovitá maximálna intenzita: 550 cd
- Menovitý výkon: 4.7 W

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60
- Technológia žiarovky: LED
- Registračné číslo EPREL: 1877832
- Referenčný svetelný tok: Narrow Cone

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: áno

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Určená dĺžka podpory: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. počet príslušenstva: 9999
- Kompatibilné operačné systémy: iOS, Android
- Komunikačný protokol: Hue Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibilita so systémami tretích strán: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Shortcuts
- Funkcionalita Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8720169296763
- Netto hmotnosť: 0,1 kg
- Brutto hmotnosť: 0,15 kg
- Výška: 16 cm
- Dĺžka: 7 cm
- Šírka: 10,5 cm



Dátum vydania:
2026-07-22
Verzia: 0.174

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com