

# PHILIPS

Smart LED RGB sklenená  
žiarovka GU10, 345 lm

Smart LED

Milióny farieb

Nastaviteľná biela

Stmievanie

Ovládanie aplikáciou alebo  
hlasom

8720169296800



## Rozšírte možnosti domáceho osvetlenia

Získajte lepšie osvetlenie vďaka univerzálnej smart žiarovke GU10. Ponúkne vám milióny farieb aj predvolené režimy (napríklad Krb alebo Oceán), s ktorými si prakticky okamžite navodíte ideálnu atmosféru. Plynulo prechádzajte od chladných tónov podporujúcich sústredenie až po teplé odtiene navodzujúce relaxáciu v širokom rozsahu CCT (2 200 K – 6 500 K) a plynulo si upravte jas od maximálnej intenzity až po 1 %.

### Intelligentné ovládanie

- Connected by WiZ
- Smart ovládanie

### Intelligentné zariadenia

- Certifikácia Matter

### Svetelné režimy

- Milióny farieb
- Nastav. biele svetlo
- Stmievanie

# Hlavné prvky

## Connected by WiZ

Ovládajte osvetlenie aplikáciou WiZ, príslušenstvom alebo hlasovými povelmi cez asistenta inteligentnej domácnosti (kompatibilné so systémom Alexa aj Google Home).

## Smart ovládanie



Ovládajte osvetlenie asistentom inteligentnej domácnosti cez aplikáciu WiZ, príslušenstvo alebo hlasové príkazy (kompatibilné s Alexa aj Google Home).

## Certifikácia Matter



Ovládajte preferovaným asistentom inteligentnej domácnosti – kompatibilita so systémom Matter zaisťuje bezproblémovú integráciu s Alexou, Google Home a Apple Home.

## Milióny farieb




Vyberte ľubovoľnú farbu z palety alebo siahnite po predvolenom režime, ako napríklad Krb alebo Oceán, na navodenie úžasnej atmosféry a nálady.

## Nastav. biele svetlo



Ľahko prepínajte medzi chladnými modrastými odtieňmi pre lepšiu viditeľnosť a sústredenie a jemnými teplými odtieňmi pre večerný oddych (rozsah CCT 2 200 K – 6 500 K).

## Stmievanie



Svetlo môžete plynulo stmievať z plného jasú až na 1 % a nastaviť si tak ideálnu úroveň osvetlenia na čokoľvek, čo práve robíte.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: PAR16
- Päťica: GU10
- Typ skla: Priehľadné
- Povrchová úprava žiarovky: Číra
- Možnosť stmievania: áno

## Rozmery žiarovky

- Hmotnosť: 0,05 kg

## Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 15 rok (roky)
- Koeficient zachovania svetelného toku: 70%
- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 15 000

## Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Integrované LED: áno
- Slniečná energia: Nie
- Teplé žiarivé stmievateľné svetlo: Nie

**Vlastnosti svetla**

- Uhol lúča: 36
- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 90
- Teplota farieb: 2200-6500 K
- Kategória farby svetla: Farebné
- Nominálny svetelný tok: 345 lm
- Doba spustenia: <0.5 s
- Čas zahrievania na 60 % svetla: okamžitý plný svetelný výkon
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 73

**Rozličné**

- EyeComfort: áno

**Iné vlastnosti**

- Prúd: 40 mA

**Informácie na balení**

- EAN: 8720169296800
- EOC: 872016929680000
- Názov produktu: PHI WFB 50W GU10 GLASS 922-65 RGB 1PF/6

**Spotreba energie**

- Faktor účinnosti: 0.48
- Napätie: AC 220-240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 50 W
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): F
- Výkon: 4,7 W
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 5

**Rozmery a hmotnosť výrobku**

- Celková výška: 5,5 mm
- Celková dĺžka: 5,5 mm
- Celková šírka: 5 mm

**Menovité hodnoty**

- Menovitá životnosť: 15 000
- Menovitý svetelný tok: 345 lm
- Menovitá maximálna intenzita: 550 cd
- Menovitý výkon: 4.7 W

**Servis**

- Záruka: 2 roky

**Technické špecifikácie**

- Frekvencia: 50-60
- Technológia žiarovky: LED
- Registračné číslo EPREL: 1877832
- Referenčný svetelný tok: Narrow Cone

**Žiarovka**

- Možnosť aktualizácie softvéru: áno

**Podporované systémy a aplikácie**

- Kompatibilné s funkciou Efekty: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Určená dĺžka podpory: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. počet príslušenstva: 9999
- Kompatibilné operačné systémy: iOS, Android
- Komunikačný protokol: Hue Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibilita so systémami tretích strán: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Shortcuts
- Funkcionalita Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

**Rozmery a hmotnosť balenia**

- EAN/UPC - produkt: 8720169296800
- Netto hmotnosť: 0,05 kg
- Brutto hmotnosť: 0,09 kg
- Výška: 16 cm
- Dĺžka: 7 cm
- Šírka: 7 cm



Dátum vydania:  
2026-07-22  
Verzia: 0.242

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)