

PHILIPS

Stropné/nástenné
bodové svetidlo Idris 3x

Stropné/nástenné bodové
svietidlá

Bez žiarovky

Biela

ClickFix; odolné voči vode



8720169299115



Štýlové LED svetidlo určené do každej kúpeľne

Zaobstarajte si tento praktický bodový zdroj Philips do svojej domácnosti. Vyberte si žiarovku Philips GU10 LED, ktorá bude zodpovedať vášmu štýlu bodového svetla a zaistí vám veľmi kvalitné svetlo s dlhou životnosťou. Vďaka odolnosti proti vlhkosti IP44 ide o ideálne riešenie, ako do kúpeľne vnieť závan štýlu.

Jednoduché používanie

- Nastaviteľná bodová hlavica
- Neobsahuje žiarovku

Jednoduchá inštalácia

- ClickFix – jednoduchá montáž

Jednoduchá obsluha

- Svetidlo je možné namontovať na stenu alebo strop, vďaka čomu poskytuje slobodnú voľbu pri prispôsobení vášho interiéru.

Bezpečnosť

- Odolnosť voči vlhkosti

Materiál a povrchová úprava

- Materiály vysokej kvality

Hlavné prvky

Nastavitelná bodová hlavica



Nasmerujte svetlo tam, kde je potrebné najviac – stačí jednoducho nastaviť, otočiť alebo sklopíť bodovú hlavicu svietidla.

Neobsahuje žiarovku

Svietidlo sa predáva bez žiarovky, takže si môžete zvoliť svetelný výkon, ktorý vám najviac vyhovuje z hľadiska danej miestnosti aj osobného vkusu. Ak si zvolíte žiarovku LED Philips, zaručene získate vysokú kvalitu a dlhotrvajúci svetelný výkon.

ClickFix – jednoduchá montáž




Bodové svetlo si dokážete sami ľahko upevniť. Vďaka držiaku ClickFix to zvládnete sami bez pomoci. Držiak jednoducho pripevníte k stropu, zapojte vodiče a potom jedným pohybom svietidlo zacvaknete na miesto.

Možnosť namontovania na stenu alebo strop

Odolnosť voči vlhkosti

Vďaka odolnosti voči vlhkosti môžete tento produkt bez obáv používať v kúpeľni, kuchyni, na balkóne aj na iných miestach, kde sa vlhkosť dá očakávať.

Materiály vysokej kvality



Odolný a atraktívny materiál zaručuje atraktívnu a dlhodobú investíciu.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Kov

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Upevnenie click!FIX: áno
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: Nie
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Čas zahrievania na 60 % svetla: <2

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Kúpeľňa, Hala
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné/nástenné bodové svietidlá
- EyeComfort: Nie
- Doplňkové funkcie: ClickFix, Odolné voči vode

Iné vlastnosti

- Prúd: 150 mA

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,714 kg
- Celková výška: 83 mm
- Celková dĺžka: 442 mm
- Celková šírka: 119 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Technológia žiarovky: LED
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Objímka/pätica: GU10
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 5
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením
- Počet svetelných zdrojov: 3

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169299115
- Netto hmotnosť: 0,71 kg
- Brutto hmotnosť: 0,8 kg
- Výška: 52 cm
- Dĺžka: 7,6 cm
- Šírka: 9,6 cm



Dátum vydania:
2026-06-10
Verzia: 0.171

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com