

# PHILIPS

Stropné/nástenné  
bodové svetidlo Palms  
2x

Stropné/nástenné bodové  
svietidlá

Bez žiarovky

Čierna

ClickFix



8720169299290



## Vysokokvalitné svetlo navrhnuté pre každý svetelný efekt

Zaobstarajte si tento praktický bodový zdroj Philips do svojej domácnosti. Vyberte si žiarovku Philips E14 LED, ktorá bude zodpovedať vášmu štýlu bodového svetla a zaistí vám veľmi kvalitné svetlo s dlhou životnosťou.

### Jednoduché používanie

- Nastaviteľná bodová hlavica
- Neobsahuje žiarovku

### Jednoduchá inštalácia

- ClickFix – jednoduchá montáž

### Jednoduchá obsluha

- Svetidlo je možné namontovať na stenu alebo strop, vďaka čomu poskytuje slobodnú voľbu pri prispôbení vášho interiéru.

### Materiál a povrchová úprava

- Materiály vysokej kvality

# Hlavné prvky

## Nastaviteľná bodová hlavica



Nasmerujte svetlo tam, kde je potrebné najviac – stačí jednoducho nastaviť, otočiť alebo sklopiť bodovú hlavicu svetidla.

### Neobsahuje žiarovku


Svietidlo sa predáva bez žiarovky, takže si môžete zvoliť svetelný výkon, ktorý vám najviac vyhovuje z hľadiska danej miestnosti aj osobného vkusu. Ak si zvolíte žiarovku LED Philips, zaručene získate vysokú kvalitu a dlhotrvajúci svetelný výkon.

## ClickFix – jednoduchá montáž



Bodové svetlo si dokážete sami ľahko upevniť. Vďaka držiaku ClickFix to zvládnete sami bez pomoci. Držiak jednoducho pripevníte k stropu, zapojte vodiče a potom jedným pohybom svetidlo zacvaknete na miesto.

## Možnosť namontovania na stenu alebo strop Materiály vysokej kvality



Odolný a atraktívny materiál zaručuje atraktívnu a dlhodobú investíciu.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Sklo, Kov

## Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Upevnenie click!FIX: áno
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: Nie
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

## Vlastnosti svetla

- Čas zahrievania na 60 % svetla: <2

## Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Kuchyňa, Spálňa, Jedáleň, Garáž, Obývací izba, Hala
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné/nástenné bodové svetidlá
- EyeComfort: Nie
- Doplňkové funkcie: ClickFix

## Iné vlastnosti

- Prúd: 230 mA

**Rozmery a hmotnosť výrobku**

- Čista hmotnosť: 0,533 kg
- Celková výška: 137 mm
- Celková dĺžka: 274 mm
- Celková šírka: 162 mm

**Servis**

- Záruka: 2 roky

**Technické špecifikácie**

- Technológia žiarovky: LED
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Objímka/pätica: E14
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 25
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením
- Počet svetelných zdrojov: 2

**Žiarovka**

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

**Podporované systémy a aplikácie**

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

**Rozmery a hmotnosť balenia**

- EAN/UPC – produkt: 8720169299290
- Netto hmotnosť: 0,53 kg
- Brutto hmotnosť: 0,62 kg
- Výška: 31 cm
- Dĺžka: 12 cm
- Šírka: 13 cm



Dátum vydania:  
2026-07-08  
Verzia: 0.199

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)