

PHILIPS

Stropné/nástenné
bodové svetidlo Cleft

Stropné/nástenné bodové
svietidlá

Bez žiarovky

Čierna

ClickFix



8720169299979



Vysokokvalitné svetlo navrhnuté pre každý svetelný efekt

Zaobstarajte si tento praktický bodový zdroj Philips do svojej domácnosti. Vyberte si žiarovku Philips GU10 LED, ktorá bude zodpovedať vášmu štýlu bodového svetla a zaistí vám veľmi kvalitné svetlo s dlhou životnosťou.

Jednoduché používanie

- Nastaviteľná bodová hlavica
- Neobsahuje žiarovku

Jednoduchá inštalácia

- ClickFix – jednoduchá montáž

Jednoduchá obsluha

- Svetidlo je možné namontovať na stenu alebo strop, vďaka čomu poskytuje slobodnú voľbu pri prispôbení vášho interiéru.

Materiál a povrchová úprava

- Materiály vysokej kvality

Hlavné prvky

Nastaviteľná bodová hlavica



Nasmerujte svetlo tam, kde je potrebné najviac – stačí jednoducho nastaviť, otočiť alebo sklopiť bodovú hlavicu svetidla.

Neobsahuje žiarovku


Svietidlo sa predáva bez žiarovky, takže si môžete zvoliť svetelný výkon, ktorý vám najviac vyhovuje z hľadiska danej miestnosti aj osobného vkusu. Ak si zvolíte žiarovku LED Philips, zaručene získate vysokú kvalitu a dlhotrvajúci svetelný výkon.

ClickFix – jednoduchá montáž



Bodové svetlo si dokážete sami ľahko upevniť. Vďaka držiaku ClickFix to zvládnete sami bez pomoci. Držiak jednoducho pripevníte k stropu, zapojte vodiče a potom jedným pohybom svetidlo zacvaknete na miesto.

Možnosť namontovania na stenu alebo strop Materiály vysokej kvality



Odolný a atraktívny materiál zaručuje atraktívnu a dlhodobú investíciu.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Sklo, Kov

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Upevnenie click!FIX: áno
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: Nie
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Čas zahrievania na 60 % svetla: <2

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Kuchyňa, Spálňa, Jedáleň, Garáž, Obývací izba, Hala
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné/nástenné bodové svetidlá
- EyeComfort: Nie
- Doplňkové funkcie: ClickFix

Iné vlastnosti

- Prúd: 50 mA

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,308 kg
- Celková výška: 94 mm
- Celková dĺžka: 127 mm
- Celková šírka: 100 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Technológia žiarovky: LED
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Objímka/päťica: GU10
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 5
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením
- Počet svetelných zdrojov: 1

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169299979
- Netto hmotnosť: 0,31 kg
- Brutto hmotnosť: 0,37 kg
- Výška: 12 cm
- Dĺžka: 12 cm
- Šírka: 16 cm



Dátum vydania:
2026-07-08
Verzia: 0.230

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com