

PHILIPS

Nástenné svietidlo
Rover

Nástenné svietidlá

2700 K

Čierna

ClickFix; odolné voči vode



8720169300293



Štýlové zrkadlové svetlo LED, ktoré krásne prežiarí vašu kúpeľňu

Philips ponúka zrkadlové svietidlá pre všetky vaše potreby v oblasti osvetlenia kúpeľne. Naše zrkadlové svietidlá sú navrhnuté na prevádzku vo vlhkých podmienkach a majú ochranu proti striekajúcej vode. Jemné teplé biele svetlo LED neunavuje oči. Inštalácia v štyroch jednoduchých krokoch vďaka patentovanému montážnemu systému Philips ClickFix. Vyrobené z pevných materiálov vybraných s dôrazom na odolnosť a vizuálnu príťažlivosť.

Jednoduchá inštalácia

- ClickFix – jednoduchá montáž

Ladí so štýlom interiéru

- ktoré sú dokonale zladené s ostatnými kúpeľňovými svietidlami Philips

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Dlhá životnosť až 25 000 hodín

Vysokokvalitné svetlo, ktoré naplní vašu kúpeľňu pocitom pohody

- Jasná viditeľnosť v kúpeľni je nesmierne dôležitá

Svetlo vysokej kvality

- EyeComfort – svetlo, ktoré je šetrné k vašim očiam

Bezpečnosť

- Odolnosť voči vlhkosti

Životnosť

- Dlhotrvajúca kvalita aj po rokoch

Hlavné prvky

ClickFix – jednoduchá montáž

Namontujte si bodové svetlo ľahko sami – v štyroch jednoduchých krokoch pomocou patentovaného montážneho systému Philips ClickFix. Držiak jednoducho pripevníte k stropu, zapojte vodiče a potom jedným pohybom svetlo zacvaknete na miesto.

Široký sortiment osvetlenia kúpeľne

Philips ponúka zrkadlové svietidlá a stropné bodové svetlá pre všetky vaše potreby v oblasti osvetlenia kúpeľne

Dlhá životnosť až 25 000 hodín



Spôhlivé, vysokokvalitné LED svietidlo vydrží až 25 000 hodín, preto sa z hľadiska údržby celé roky nemusíte ničoho obávať a v domácnosti si vytvoríte dokonalé svetelné prostredie.

Jasná viditeľnosť je dôležitá

Jasná viditeľnosť je veľmi dôležitá pri dosahovaní dobrých výsledkov pri pohľade do zrkadla – preto je každé svietidlo vybavené svetelným zdrojom vysokej kvality, ktorý zabezpečí dokonalú starostlivosť o váš zovňajšok. Tento rad svietidiel do kúpeľne využíva najmodernejšiu technológiu úspory energie, čím vám poskytne dostatok kvalitného, jasného a zároveň príjemného svetla.

EyeComfort – svetlo, ktoré je šetrné k vašim očiam



Nekvalitné osvetlenie môže namáhať oči. Mnohí z nás trávia veľa času v interiéri, a preto je veľmi dôležité, aby ste mali správne osvetlenú domácnosť. Naše výrobky spĺňajú najprísnejšie skúšobné kritériá, vrátane blikania, stroboskopického efektu, oslnenia, podania farieb a efektov tlmenia, a spĺňajú preto požiadavky normy EyeComfort. LED svietidlá Philips nielen vyžarujú príjemné svetlo, ale zároveň si tieto charakteristiky uchovávajú po celú dobu životnosti. Dokážu zaistiť svetlo nenej kvality, intenzity a farby viac než desať rokov.

Odolnosť voči vlhkosti

Vďaka odolnosti voči vlhkosti môžete tento produkt bez obáv používať v kúpeľni, kuchyni, na balkóne aj na iných miestach, kde sa vlhkosť dá očakávať.

Odolné s dlhou životnosťou

Vyrobené z pevných materiálov vybratých s dôrazom na odolnosť a vizuálnu príťažlivosť. Vyrobené s dôrazom na dlhodobú výkonnosť. Keď si ich namontujete, môžete na ne až do konca ich dlhej životnosti zabudnúť. Nemusíte si robiť starosti s výmenou. Materiály vysokej kvality zaisťujú odolnosť, pretože sme ich testovali na vyblednutie pri UV žiarení, pri vysokých teplotách a množstve ďalších parametrov.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Kov, Plast

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 25 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Upevnenie click!FIX: áno
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahŕnuté diaľkové ovládanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 2
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 150

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Kúpeľňa, Hala
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svietidlo
- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort
- Doplňkové funkcie: ClickFix, Odolné voči vode

Iné vlastnosti

- Prúd: 75 mA

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.5
- Výkon: 10

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,683 kg
- Celková výška: 52 mm
- Celková dĺžka: 628 mm
- Celková šírka: 50 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 1500
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Teplé biele svetlo
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: D
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie
- Počet svetelných zdrojov: 1

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevztahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169300293
- Netto hmotnosť: 0,63 kg
- Brutto hmotnosť: 0,72 kg
- Výška: 64 cm
- Dĺžka: 6,6 cm
- Šírka: 6,6 cm



Dátum vydania:
2026-07-04
Verzia: 0.303

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com