

PHILIPS

Kapsula 20 W,
kapsula G4

LED

2700 K

210 lm

15 000 h

Stmievanie



8720169300576



Vychutnajte si teplé biele LED svetlo

LED žiarovky Philips poskytujú krásne, teplé biele svetlo, mimoriadne dlhú životnosť a výraznú úsporu energie od prvej minúty používania. Vďaka čistému a elegantnému dizajnu je táto žiarovka skvelou náhradou za tradičné matné žiarovky.

Svetlo vysokej kvality

- Skutočne teplé biele svetlo podobné žiarovke

Rozhodnite sa pre udržateľné riešenie

- Úspora až 80 % energie

Vytvorte to správne osvetlenie svojho domova

- Jednoduchá LED žiarovka na každodenné použitie

Hlavné prvky

Skutočne teplé biele svetlo podobné žiarovke



Táto žiarovka s farebnou teplotou 2 700 K navodzuje hrejivú a pokojnú atmosféru, ktorá je vhodná na oddych. Toto svetlo s farebnou teplotou

2 700 K je ideálne na dizajnové osvetlenie domácnosti.

Úspora až 80 % energie



Užívajte si úsporu energie vďaka svietidlám LED bez kompromisov v kvalite svetla. Začnite ihneď šetriť viac ako 80 % energie výmenou existujúcich voľfrámových alebo halogénových žiaroviek.

Jednoduchá LED žiarovka na každodenné použitie

LED žiarovka na každodenné použitie od spoločnosti Philips je dokonale vhodná na bežné svietenie. Vyžaruje krásne svetlo a je spoľahlivá. To sú vlastnosti, ktoré očakávate od LED žiarovky Philips za dostupnú cenu.

Technické údaje

null

- Vhodné pre akcentačné osvetlenie: Nie

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová kapsulová žiarivka
- Päťka: G4
- Možnosť stmievania: áno
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Materiál žiarovky: Plast

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Rozsah okolitých teplôt: -20 až +45 °C
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Nominálny svetelný tok: 210 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 0.5 s
- Náhradná teplota chromatickosti (nom.): 2700 K
- Svetelný tok: 210 lm
- Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM): 0.4
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 100 lm/W

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort

Iné vlastnosti

- Značka CE: Áno
- V súlade s požiadavkami EU RoHS: Áno

Informácie na balení

- EAN: 8720169300576
- EOC: 872016930057600
- Názov produktu: LED 20W G4 WW 12V Dim SRT6

Príkon

- Účinnosť (zlomok): 0.9

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.9
- Napätie: AC Electronic 12 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 20 W
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): F
- Spotreba: 2,1 W
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 3

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 40 mm
- Celková dĺžka: 40 mm
- Celková šírka: 15 mm

Technické špecifikácie

- Frekvencia: -
- Priemer: 15 mm
- Registračné číslo EPREL: 1879162
- Referenčný svetelný tok: Sphere
- Stmievateľné: Len s konkrétnymi stmievačmi
- Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3: 1
- Päťica: G4
- možno použiť v uzavretých svietidlách: No



Dátum vydania:
2025-09-13
Verzia: 0.216

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com