

PHILIPS

Kapsula 40 W G9
G9

LED

4 000 K

480 lm

15 000 h



8720169301733



Overené svetlo v spojení s inovačným dizajnom

Táto kapsula LED napájaná napätím z elektrickej siete poskytuje jasné, všestranné biele svetlo.

Svetlo vysokej kvality

- Navrhnuté pre pohodlie vašich očí

Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarovky

- Tvarom aj veľkosťou podobná halogénovým kapsulám

Rozhodnite sa pre udržateľné riešenie

- Žiarovky s dlhou životnosťou – vydržia až 15 rokov

Hlavné prvky

Navrhnutá s ohľadom na pohodlie vašich očí



Nie je ťažké pochopiť, že nevhodné osvetlenie môže byť pre oči namáhavé. Ak je svetlo príliš jasné, oslňuje. Ak je príliš jemné, vnímate jeho blikanie. Teraz si môžete svoje prostredie jemne osvietiť LED svetelnými zdrojmi navrhnutými tak, aby boli príjemné pre

oči. V domácnosti si tak vytvoríte dokonalé prostredie.

Nahrádza halogénové kapsuly



Moderná a výkonná kapsula LED s nádhorne tvarovaným dizajnom a štandardnými rozmermi. Dokonalá ekologická náhrada za tradičné halogénové kapsuly.

15 000-hodinová priemerná výdrž



Vďaka výdrži až do 15 000 hodín už nemusíte tak často vymieňať žiarovky a môžete si užívať toto dokonalé riešenie na osvetlenie aj viac ako 15 rokov.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová guľatá žiarivka
- Päťica: G9
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Možnosť stmievania: Nie
- Materiál žiarovky: Plast

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Integrované LED: áno

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 320
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 4000 K
- Nominálny svetelný tok: 480 lm
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 129

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort

Informácie na balení

- EAN: 8720169301733
- EOC: 872016930173300
- Názov produktu: LED 40W G9 CW ND SRT6

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.5
- Napätie: AC 220–240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 40
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): E
- Výkon: 3,7
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 4

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 52 mm
- Celková dĺžka: 52 mm
- Celková šírka: 16 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60
- Technológia žiarovky: LED
- Registračné číslo EPREL: 1932590

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy:
Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169301733
- Netto hmotnosť: 0,01 kg
- Brutto hmotnosť: 0,01 kg
- Výška: 12,7 cm
- Dĺžka: 2,5 cm
- Šírka: 6,3 cm



Dátum vydania:
2026-07-01
Verzia: 0.239

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com