

PHILIPS

Bodový zdroj 60 W,
R7S

LED

4 000 K

1 000 lm

15 000 h



8720169301917



Jasné vysokokvalitné osvetlenie LED

Táto moderná lineárna LED žiarovka predstavuje ideálnu náhradu halogénových žiaroviek R7S, pričom jej energetická účinnosť je oveľa vyššia.

Svetlo vysokej kvality

- Chladné biele svetlo

Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarovky

- Tvarom aj veľkosťou podobná lineárnej halogénovej žiarovke

Rozhodnite sa pre udržateľné riešenie

- Úspora až 80 % energie

Hlavné prvky

Chladné biele svetlo



Táto žiarovka s farebnou teplotou 4 000 K vydáva mimoriadne chladné, svieže a iskrivé svetlo.

Náhrada za lineárnu halogénovú žiarovku



Vďaka nádhernému tvaru a štandardným rozmerom je táto štandardná, moderná lineárna žiarovka LED dokonalou ekologickou náhradou za tradičné lineárne halogénové žiarovky.

Úspora až 80 % energie



Užívajte si úsporu energie vďaka svietidlám LED bez kompromisov v kvalite svetla. Začnite ihneď šetriť viac ako 80 % energie výmenou existujúcich voľfrámových alebo halogénových žiaroviek.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerový reflektor
- Päťica: R7s
- Možnosť stmievania: Nie
- Povrchová úprava žiarovky: Číra
- Materiál žiarovky: Priehľadný plast

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 300 stupeň (stupne)
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 4000 K
- Nominálny svetelný tok: 1000 lm
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 142 lm/W

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort

Informácie na balení

- EAN: 8720169301917
- EOC: 872016930191700
- Názov produktu: LED 60W R7S 78mm CW ND 1PF SRT4

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.5
- Napätie: AC 220–240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 60 W
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): D
- Spotreba: 7 W
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 7

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 78 mm
- Celková dĺžka: 78 mm
- Celková šírka: 28 mm

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60
- Registračné číslo EPREL: 1932589

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169301917
- Netto hmotnosť: 0,04 kg
- Brutto hmotnosť: 0,06 kg
- Výška: 12,7 cm
- Dĺžka: 3 cm
- Šírka: 6,3 cm



Dátum vydania:
2025-09-20
Verzia: 0.268

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com