

# PHILIPS

Žiarovka 60 W A60  
E27 × 2

Smart LED

Inteligentná nastaviteľná biela  
žiarovka

Až 806 lúmenov

Pripojte a hneď používajte

Ovládanie aplikáciou alebo  
hlasom



8720169303034



## Intelligentné osvetlenie na každodenné používanie

LED žiarovky Philips poskytujú krásne, teplé biele svetlo, mimoriadne dlhú životnosť a výraznú úsporu energie od prvej minúty používania. Vďaka čistému a elegantnému dizajnu je táto žiarovka skvelou náhradou za tradičné matné žiarovky.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: A60
- Päťica: E27
- Typ skla: Matné
- Možnosť stmievania: áno
- Povrchová úprava žiarovky: Matná

## Rozmery žiarovky

- Hmotnosť: 0,05 kg

## Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 25 rok (roky)
- Koeficient zachovania svetelného toku: 70%
- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 25 000

## Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI):  $\geq 80$
- Teplota farieb: 2700–6500 K
- Kategória farby svetla: Nastaviteľné biele svetlo
- Nominálny svetelný tok: 806 lm
- Doba spustenia:  $< 0.5$  s
- Čas zahrievania na 60 % svetla: okamžitý plný svetelný výkon
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 100 lm/W

## Rozličné

- EyeComfort: áno

## Iné vlastnosti

- Prúd: 65 mA

## Informácie na balení

- EAN: 8720169303034
- EOC: 872016930303400
- Názov produktu: PHI WFB 60W A60 E27 827-65 TW 2PF/6

## Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.5
- Napätie: AC 220–240 V
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): F
- Spotreba: 8 W
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 8

## Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 111 mm
- Celková dĺžka: 111 mm
- Celková šírka: 60 mm

## Menovité hodnoty

- Menovitá životnosť: 25 000
- Menovitý svetelný tok: 806 lm
- Menovitý výkon: 8 W

## Servis

- Záruka: 2 roky

## Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50–60
- Registračné číslo EPREL: 1877820
- Referenčný svetelný tok: Sphere

## Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Určená dĺžka podpory: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. počet príslušenstva: 9999
- Komunikačný protokol: Hue Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)

## Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8720169303034
- Netto hmotnosť: 0,1 kg
- Brutto hmotnosť: 0,2 kg
- Výška: 16 cm
- Dĺžka: 7 cm
- Šírka: 14 cm



Dátum vydania:  
2025-09-13  
Verzia: 0.179

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spolažnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)