

PHILIPS

Smart LED žiarovka G95,
pätica E27, 1 055 lm

Smart LED

Nastaviteľná biela

Stmievanie

Smart automatizácie

Ovládanie aplikáciou alebo
hlasom



8720169303058



Premeňte svoje domáce osvetlenie na inteligentné

Užite si úplnú kontrolu nad osvetlením s nastaviteľným bielym svetlom, ktoré môžete bez námahy nastaviť od studených tónov na sústredenie (6500 K) až po teplé, relaxačné tóny (2700 K). Jemne nastavte jas z plnej intenzity len na 1 %, aby ste vytvorili dokonalú atmosféru pre akúkoľvek aktivitu, zatiaľ čo vstavané automatizácie umožňujú svetlám prispôbovať sa vašej dennej rutine.

Inteligentné ovládanie

- Connected by WiZ
- Smart ovládanie

Inteligentné funkcie

- Detekcia pohybu SpaceSense
- Smart automatizácie

Inteligentné zariadenia

- Certifikácia Matter

Svetelné režimy

- Nastav. biele svetlo
- Stmievanie

Hlavné prvky

Connected by WiZ



Ovládajte osvetlenie aplikáciou WiZ, príslušenstvom alebo hlasovými povelmi cez asistenta inteligentnej domácnosti (kompatibilné so systémom Alexa aj Google Home).

Smart automatizácie




Naplánujte si osvetlenie tak, aby fungovalo v súlade s vašim denným režimom – automaticky sa zaplo po prebudení a zhaslo, keď nikto nie je doma, aby ste šetrili energiu.

Stmievanie



Svetlo môžete plynulo stmievať z plného jasu až na 1 % a nastaviť si tak ideálnu úroveň osvetlenia na čokoľvek, čo práve robíte.

Smart ovládanie




Ovládajte osvetlenie asistentom inteligentnej domácnosti cez aplikáciu WiZ, príslušenstvo alebo hlasové príkazy (kompatibilné s Alexa aj Google Home).

Certifikácia Matter



Ovládajte preferovaným asistentom inteligentnej domácnosti – kompatibilita so systémom Matter zaisťuje bezproblémovú integráciu s Alexou, Google Home a Apple Home.

Detekcia pohybu SpaceSense



Pomocou integrovanej technológie SpaceSense premeňte svoje svetlá na snímače pohybu, ktoré sa automaticky rozsvietia, keď vstúpite do miestnosti – stačí vám dve alebo viacero svetiel či zariadení Connected by WiZ.

Nastav. biele svetlo



Ľahko prepínajte medzi chladnými modrastými odtieňmi pre lepšiu viditeľnosť a sústredenie a jemnými teplými odtieňmi pre večerný oddych (rozsah CCT 2 200 K – 6 500 K).

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: G95
- Päťica: E27
- Typ skla: Matné
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Možnosť stmievania: áno

Rozmery žiarovky

- Hmotnosť: 0,09 kg

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Plast

Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 25 rok (roky)
- Koeficient zachovania svetelného toku: 70%
- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Rozsah okolitých teplôt: -20 až +45 °C
- Nominálna životnosť: 25 000

Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Vyberte si farbu: áno
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: Nie
- Integrované LED: áno
- Slnecná energia: Nie
- Teplé žiarivé stmievateľné svetlo: Nie

Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2200–6500 K
- Kategória farby svetla: Nastaviteľné biele svetlo
- Nominálny svetelný tok: 1055 lm
- Doba spustenia: <0.5 s
- Čas zahrievania na 60 % svetla: okamžitý plný svetelný výkon
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 95

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Jedáleň, Obývacia izba, Detská izba
- EyeComfort: áno

Iné vlastnosti

- Prúd: 75 mA

Informácie na balení

- EAN: 8720169303058
- EOC: 872016930305800
- Názov produktu: PHI WFB 75W G95 E27 827-65 TW 1PF/6

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.5
- Napätie: AC 220–240 V
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): F
- Výkon: 11 W
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 11

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 13,9 mm
- Celková dĺžka: 13,9 mm
- Celková šírka: 9,5 mm

Menovité hodnoty

- Menovitá životnosť: 25 000
- Menovitý svetelný tok: 1055 lm
- Menovitý výkon: 11 W

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50–60
- Priemer: 95 mm
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Nastaviteľné biele svetlo
- Kód IP: IP20
- Registračné číslo EPREL: 2566750
- Referenčný svetelný tok: Sphere

Žiarovka

- Priemer: 95 mm
- Možnosť aktualizácie softvéru: áno

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Určená dĺžka podpory: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. počet prísľušenstva: 9999
- Kompatibilné operačné systémy: iOS, Android
- Komunikačný protokol: Hue Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibilita so systémami tretích strán: Alexa, Google Home, Homey,

IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Shortcuts

- Funkcionalita Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169303058
- Netto hmotnosť: 0,1 kg
- Brutto hmotnosť: 0,21 kg
- Výška: 18,5 cm
- Dĺžka: 10,5 cm
- Šírka: 10,5 cm



Dátum vydania:
2026-07-22
Verzia: 0.283

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spolažnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com