

PHILIPS

LEDtube Universal
T8

LED


600 mm

4 000 K

G13



8720169309463



Odolné pracovné osvetlenie LED s vysokou kvalitou svetla

Vymeňte svoje staré žiarivkové trubice za modernú a energeticky úspornú LED technológiu a prejdite rýchlo a jednoducho na LED trubicové svietidlá značky Philips. Toto LED trubicové svietidlo Philips sa ideálne hodí tam, kde potrebujete veľa svetla.

Svetlo vysokej kvality

- Navrhnuté pre pohodlie vašich očí

Rozhodnite sa pre udržateľné riešenie

- LED svetlá vám ušetria energiu bez toho, aby ste sa museli uspokojiť s nižšou kvalitou svetla. Keď vymeníte svoje existujúce žiarivky (ktoré od roku 2023 predpisy Európskej únie zakazujú), okamžite ušetríte viac než 60 % energie.

Vysokokvalitné LED svietidlo, ktoré vydrží desiatky rokov

- Vďaka životnosti 35 000 hodín nemusíte tak často meniť svetelné zdroje a viac než 35 rokov si môžete užívať dokonalé riešenie osvetlenia.

Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarivky

- Zabudnite na hádanie. Pracuje s elektronickými aj elektromagnetickými predradníkmi.

Hlavné prvky

Navrhnutá s ohľadom na pohodlie vašich očí



Nie je ťažké pochopiť, že nevhodné osvetlenie môže byť pre oči namáhavé. Ak je svetlo príliš jasné, oslňuje. Ak je príliš jemné, vnímate jeho blikanie. Teraz si môžete svoje prostredie jemne osvietiť LED svetelnými zdrojmi navrhnutými tak, aby boli príjemné pre oči. V domácnosti si tak vytvoríte dokonalé prostredie.

Ušetrí v porovnaní so žiarivkami viac než 60 % energie

Dlhá životnosť – 35 000 hodín

Navrhnuté s dorazom na univerzálnu kompatibilitu

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: T8
- Päťica: G13
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Možnosť stmievania: Nie
- Materiál žiarovky: Sklo

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 35 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Integrované LED: áno

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 240
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 4000 K
- Nominálny svetelný tok: 900 lm
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 112

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort

Informácie na balení

- EAN: 8720169309463
- EOC: 872016930946300
- Názov produktu: LED T8 UN 600mm 8W G13 CW HO 1CT/4

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.9
- Napätie: AC 220–240 V
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): E
- Výkon: 8
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 8

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 603 mm
- Celková dĺžka: 603 mm
- Celková šírka: 28 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50–60
- Technológia žiarovky: LED
- Registračné číslo EPREL: 1932580
- Kompatibilita s predradníkmi: Univerzálny

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy:
Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169309463
- Netto hmotnosť: 0,12 kg
- Brutto hmotnosť: 0,15 kg
- Výška: 66,8 cm
- Dĺžka: 3,1 cm
- Šírka: 3,1 cm



Dátum vydania:
2026-07-01
Verzia: 0.208

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com