

PHILIPS

Priehľadná žiarovka
s vláknom, 15 W T20 E14

LED

2700 K

135 lm

15 000 h



8720169336650



Najmodernejšia LED žiarovka pre domácnosť

Najmodernejšia žiarovka LED, ktorá ponúka riešenie celkového osvetlenia bežných denných činností v interiéri. Okamžite ušetríte na nákladoch za energie a znížite počet výmen žiaroviek bez toho, aby ste museli zľaviť z kvality osvetlenia.

Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarovky

- Tvarom aj veľkosťou podobná sviečkovej žiarovke

Hlavné prvky

Tvarom aj veľkosťou podobná sviečkovej žiarovke

Moderná, výkonná, energeticky úsporná štandardná sviečková žiarovka

LED s nádherne tvarovaným dizajnom a štandardnými rozmermi. Dokonalá ekologická náhrada za tradičné sviečkové žiarovky.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: T20
- Päťica: E14
- Povrchová úprava žiarovky: Číra
- Možnosť stmievania: Nie
- Materiál žiarovky: Sklo

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Integrované LED: áno

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 300
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Nominálny svetelný tok: 135 lm
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 90

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort

Informácie na balení

- EAN: 8720169336650
- EOC: 872016933665000
- Názov produktu: LED classic 15W T20 E14 WW CL ND SRT6

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.4
- Napätie: AC 220–240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 15
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): F
- Výkon: 1,5
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 2

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 56 mm
- Celková dĺžka: 56 mm
- Celková šírka: 20 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50–60
- Technológia žiarovky: LED
- Registračné číslo EPREL: 1945452

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169336650
- Netto hmotnosť: 0,01 kg
- Brutto hmotnosť: 0,02 kg
- Výška: 12,8 cm
- Dĺžka: 2,6 cm
- Šírka: 6,4 cm



Dátum vydania:
2026-07-01
Verzia: 0.253

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoliehnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com