

PHILIPS


Nástenné svietidlá
Valor, 4,3 W

Mimoriadne účinné


2700 K

Antracit

Odolné voči vode



8720169351257



Naše zatiaľ energeticky najúspornejšie LED svietidlá

Vonkajšie svietidlá Philips Valor Ultra Efficient pomocou revolučnej novej technológie znižujú emisie uhlíka, plytvanie materiálom a spotrebu energie. Pretože majú úžasnú životnosť – 50 000 hodín –, vydržia tieto svietidlá viac než dvakrát dlhšie ako ekvivalentné vonkajšie LED svietidlá Philips a spotrebujú o 50 % menej energie. A to je presne to, čo udržateľnejšia planéta potrebuje.

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Dlhá životnosť až 50 000 hodín
- Mimoriadna efektivita

Špičkové svetlo LED

- 5-ročná záruka na systém LED

Prvotriedna kvalita

- Vysokokvalitný hliník a špičkové syntetické materiály
- Odolný dizajn s povrchovou úpravou PowerShield

Navrhnuté na použitie vonku

- IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom

8720169351257

Špeciálne vlastnosti

- Efekt dvojsmerového svetla

Svetlo vysokej kvality

- Teplé biele svetlo 2 700 K


Hlavné prvky

Dlhá životnosť až 50 000 hodín



Spôľahlivé, vysokokvalitné svetlo LED vydrží až 50 000 hodín, preto sa z hľadiska údržby celé roky nemusíte ničoho obávať a každú noc si môžete užívať dokonalé záhradné osvetlenie.

Mimoriadna efektívnosť



V porovnaní s porovnateľnými štandardnými svetlami LED Philips spotrebuje aspoň o 50 % menej energie.

5-ročná záruka na systém LED




Spoločnosť Philips poskytuje štandardnú 2-ročnú záruku na vlastné svietidlo, ale aj 5-ročnú záruku na LED systém (LED modul a predradník).

Vysokokvalitný hliník a špičkové syntetické materiály




Toto svietidlo od spoločnosti Philips je vytvorené špeciálne pre vonkajšie priestory. Je odolné a trvácne, takže bude vašu záhradu osvetľovať mnoho nocí. Je vyrobené z vysoko kvalitného lisovaného hliníka a špičkových syntetických materiálov.

Odolné svietidlá



Ochranná povrchová úprava PowerShield Aby vaše vonkajšie svietidlá zostali vo výbornom stave, aplikujeme na ne špičkový práškový náter od spoločnosti Interpon – značky skupiny AkzoNobel. Je odolnejší než tradičné farby a zaisťuje ochranu pred vyblednutím, poškrabávaním, preliačením a hrdzou, aby výrobky zostávali krásne a zachovali si špičkový výkon.

IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom




Toto vonkajšie svetlo Philips je špeciálne navrhnuté do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo prísne testované na odolnosť voči vode. Krytie IP44 znamená, že je certifikované na ochranu proti prachu a striekajúcej vode – ideálne na bežné vonkajšie použitie.

Effekt dvojsmerového svetla

S týmto vonkajším svietidlom Philips a jeho efektom dvojsmerného svetla si v svojej záhrade alebo na terase môžete navodiť dokonalú atmosféru.

Teplé biele svetlo 2 700 K



Vedeli ste, že rôzne odtiene bieleho svetla zodpovedajú rôznym teplotám farieb meraných v Kelvinoch (K)? Nižšie teploty farieb vyžarujú teplé a útulné biele svetlo, zatiaľ čo vyššie teploty farieb vyžarujú studené a energiou nabíjajúce biele svetlo. Toto svietidlo vyžaruje teplé, relaxačné svetlo s teplotou 2 700 K.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Antracitová
- Materiál: Kov

Životnosť

- Nominálna životnosť: 50 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Dvojsmerné svetelné lúče: áno
- Snímač zotmenia: Nie
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno
- Snímač pohybu: Nie
- Slniečná energia: Nie
- Ústredný prvok: Nie

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svietidlá
- EyeComfort: Nie
- LED inovácie: UltraEfficient
- Doplňkové funkcie: Odolné voči vode

Spotreba energie

- Výkon: 4,3

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,51 kg
- Celková výška: 180 mm
- Celková dĺžka: 180 mm
- Celková šírka: 60 mm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 800
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Teplé biele svetlo
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: B
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojistou izoláciou
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169351257
- Netto hmotnosť: 0,51 kg
- Brutto hmotnosť: 0,56 kg
- Výška: 19,5 cm
- Dĺžka: 7,5 cm
- Šírka: 19,5 cm



Dátum vydania:
2026-07-04
Verzia: 0.291

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com