

# PHILIPS

Nástenné svietidlá  
Reese, 4,3 W

Mimoriadne účinné

2700 K

Antracit

Odolné voči vode



8720169351295



## Naše zatiaľ energeticky najúspornejšie LED svietidlá

Vonkajšie svietidlá Philips Reese Ultra Efficient pomocou revolučnej novej technológie znižujú emisie uhlíka, plytvanie materiálom a spotrebu energie. Pretože majú úžasnú životnosť – 50 000 hodín –, vydržia tieto svietidlá viac než dvakrát dlhšie ako ekvivalentné vonkajšie LED svietidlá Philips a spotrebujú o 50 % menej energie. A to je presne to, čo udržateľnejšia planéta potrebuje.

### Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Dlhá životnosť až 50 000 hodín
- Mimoriadna efektívnosť

### Špičkové svetlo LED

- 5-ročná záruka na systém LED

### Prvotriedna kvalita

- Vysokokvalitný hliník a špičkové syntetické materiály
- Odolný dizajn s povrchovou úpravou PowerShield

### Navrhnuté na použitie vonku

- IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom

8720169351295

#### Špeciálne vlastnosti

- Silné svetlo

#### Svetlo vysokej kvality

- Teplé biele svetlo 2 700 K


# Hlavné prvky

## Dlhá životnosť až 50 000 hodín



Spolahlivé, vysokokvalitné svetlo LED vydrží až 50 000 hodín, preto sa z hľadiska údržby celé roky nemusíte ničoho obávať a každú noc si môžete užívať dokonalé záhradné osvetlenie.

## Mimoriadna efektívnosť



V porovnaní s porovnateľnými štandardnými svetlami LED Philips spotrebuje aspoň o 50 % menej energie.

## 5-ročná záruka na systém LED




Spoločnosť Philips poskytuje štandardnú 2-ročnú záruku na vlastné svietidlo, ale aj 5-ročnú záruku na LED systém (LED modul a predradník).

## Vysokokvalitný hliník a špičkové syntetické materiály



Toto svietidlo od spoločnosti Philips je vytvorené špeciálne pre vonkajšie priestory. Je odolné a trvácne, takže bude vašu záhradu osvetľovať mnoho nocí. Je vyrobené z vysoko kvalitného lisovaného hliníka a špičkových syntetických materiálov.

## Odolné svietidlá



Ochranná povrchová úprava PowerShield Aby vaše vonkajšie svietidlá zostali vo výbornom stave, aplikujeme na ne špičkový práškový náter od spoločnosti Interpon – značky skupiny AkzoNobel. Je odolnejší než tradičné farby a zaisťuje ochranu pred vyblednutím, poškrabávaním, preliačením a hrdzou, aby výrobky zostávali krásne a zachovali si špičkový výkon.

## IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom




Toto vonkajšie svetlo Philips je špeciálne navrhnuté do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo prísne testované na odolnosť voči vode. Krytie IP44 znamená, že je certifikované na ochranu proti prachu a striekajúcej vode – ideálne na bežné vonkajšie použitie.

## Silné svetlo

Toto vonkajšie svietidlo Philips vytvára silné svetlo. Jasná záplava svetla rozžiari vašu záhradu alebo terasu.

## Teplé biele svetlo 2 700 K



Vedeli ste, že rôzne odtiene bieleho svetla zodpovedajú rôznym teplotám farieb meraných v Kelvinoch (K)? Nižšie teploty farieb vyžarujú teplé a útulné biele svetlo, zatiaľ čo vyššie teploty farieb vyžarujú studené a energiou nabíjajúce biele svetlo. Toto svietidlo vyžaruje teplé, relaxačné svetlo s teplotou 2 700 K.

# Technické údaje

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Antracitová
- Materiál: Kov

## Životnosť

- Nominálna životnosť: 50 000

## Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Dvojsmerné svetelné lúče: Nie
- Snímač zotmenia: Nie
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno
- Snímač pohybu: Nie
- Slniečna energia: Nie
- Ústredný prvok: Nie

## Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K

## Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svietidlá
- EyeComfort: Nie
- LED inovácie: UltraEfficient
- Doplnkové funkcie: Odolné voči vode

## Spotreba energie

- Výkon: 4,3

## Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,76 kg
- Celková výška: 240 mm
- Celková dĺžka: 140 mm
- Celková šírka: 120 mm

## Servis

- Záruka: 5 rokov

## Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 800
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Teplé biele svetlo
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: B
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojistou izoláciou
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno

## Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

## Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

## Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169351295
- Netto hmotnosť: 0,76 kg
- Brutto hmotnosť: 0,85 kg
- Výška: 25,6 cm
- Dĺžka: 13,8 cm
- Šírka: 16 cm



Dátum vydania:  
2026-07-04  
Verzia: 0.258

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)