

# PHILIPS

Nástenné svietidlá Sunera  
25 W, E27, bez žiarovky

Exteriérové svietidlá

Bez žiarovky

Čierna

Odolné voči vode

8720169351455



## Pokochajte sa nádhernou záhradou

Toto vonkajšie svietidlo Philips Sunera skvele ladí s najnovšími trendmi a životnými štýlmi a pomôže vám navodiť atmosféru, po akej ste vždy túžili.

### Jednoduché používanie

- Neobsahuje žiarovku

### Vneste dizajn do vašej záhrady

- Štýlový súčasný dizajn pre vašu záhradu
- Výber vonkajších nástenných svietidiel

### Prvotriedna kvalita

- Materiály vysokej kvality

### Navrhnuté na použitie vonku

- IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom

# Hlavné prvky

## Neobsahuje žiarovku

Svietidlo sa predáva bez žiarovky, takže si môžete zvoliť svetelný výkon, ktorý vám najviac vyhovuje z hľadiska danej miestnosti aj osobného vkusu. Ak si zvolíte žiarovku LED Philips, zaručene získate vysokú kvalitu a dlhotrvajúci svetelný výkon.

## Štýlový súčasný dizajn pre vašu záhradu

Súčasný dizajn svietidiel Philips je štýlový, ale decentný, nádherný vo dne aj v noci bez toho, aby príliš dominoval vo vašej záhrade alebo na terase. Na výber máte celý rad svietidiel, preto si nepochybne nájdete kúsok podľa svojho vkusu, ktorý sa bude skvele hodiť do vášho exteriéru.

## Výber vonkajších nástenných svietidiel


Využite svoj vonkajší priestor naplno vďaka tomuto nástennému svietidlu, ktoré je ideálne na inštaláciu pri vchodových dverách alebo na steny terasy.

## Materiály vysokej kvality



Toto exteriérové svietidlo Philips je vyrobené z vysokokvalitných materiálov so špičkovou povrchovou úpravou. Výsledkom je zaručene pevný a trvácny produkt, ktorý za každého počasia odolá hrdzi a tvorbe škvrín.

## IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svetlo Philips je špeciálne navrhnuté do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo prísne testované na odolnosť voči vode. Krytie IP44 znamená, že je certifikované na ochranu proti prachu a striekajúcej vode – ideálne na bežné vonkajšie použitie.

# Technické údaje

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Hliník

## Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- 5 ročná záruka na modul LED: áno
- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Dvojsmerné svetelné lúče: Nie
- Snímač zotmenia: Nie
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: Nie
- Snímač pohybu: Nie
- Slnecná energia: Nie
- Ústredný prvok: Nie

**Rozličné**

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada a terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svietidlá
- EyeComfort: Nie
- Doplnkové funkcie: Odolné voči vode

**Rozmery a hmotnosť výrobku**

- Čista hmotnosť: 0,91 kg
- Výška: 22 cm
- Dĺžka: 17 cm
- Šírka: 20 cm

**Servis**

- Záruka: 2 roky

**Technické špecifikácie**

- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Objímka/päťica: E27
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 25 W
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda I
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno

**Rozmery a hmotnosť balenia**

- EAN/UPC - produkt: 8720169351455
- Netto hmotnosť: 0,91 kg
- Brutto hmotnosť: 1,1 kg
- Výška: 26 cm
- Dĺžka: 19 cm
- Šírka: 23 cm



Dátum vydania:  
2025-04-15  
Verzia: 0.247

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)