

PHILIPS


Nástenné svietidlá
Lysin, EÚ,

UltraEfficient Solar

2700 K

Čierna

Dusk to Dawn, senzor, solárne,
odolné voči vode



8720169361867



Skutočne dlhá životnosť s vymeniteľným svetelným zdrojom a batériami

Philips Lysin je spoľahlivé solárne svietidlo, ktoré vydrží dlhšie. Znižuje spotrebu energie a podporuje udržateľnosť. Vďaka vymeniteľnému zdroju svetla a batériám ponúka skutočne dlhú životnosť. Naše vonkajšie svietidlá chráni povrchová úprava PowerShield, preto si dlho zachovávajú krásny vzhľad.

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Ultra Efficient Solar

Vneste dizajn do vašej záhrady

- Štýlový súčasný dizajn pre vašu záhradu

Prvotriedna kvalita

- Odolný dizajn s povrchovou úpravou PowerShield

Navrhnuté na použitie vonku

- IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom

8720169361867

Špeciálne vlastnosti


- Integrovaný snímač pohybu so snímačom zotmenia

Svetlo vysokej kvality

- Teplé biele svetlo 2 700 K

Hlavné prvky

Ultra Efficient Solar



Svietidlá využívajú systém Philips Ultra Efficient Solar, preto na plne nabitú batériu vydržia svietiť až 35 hodín. Poskytnú tak osvetlenie na celú noc, dokonca aj keď je zamračené alebo nepriaznivé počasie.

Štýlový súčasný dizajn pre vašu záhradu

Súčasný dizajn svietidiel Philips je štýlový, ale decentný, nádherný vo dne aj v noci bez toho, aby príliš dominoval vo vašej záhrade alebo na terase. Na výber máte celý rad svietidiel, preto si nepochybne nájdete kúsok podľa svojho vkusu, ktorý sa bude skvele hodiť do vášho exteriéru.

Odolné svietidlá



Ochranná povrchová úprava PowerShield Aby vaše vonkajšie svietidlá zostali vo výbornom stave, aplikujeme na ne špičkový práškový náter od spoločnosti Interpon – značky skupiny AkzoNobel. Je odolnejší než tradičné farby a zaisťuje ochranu pred vyblednutím, poškrábaním, preliačením a hrdzou, aby výrobky zostávali krásne a zachovali si špičkový výkon.

IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svetlo Philips je špeciálne navrhnuté do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo prísne testované na odolnosť voči vode. Krytie IP44 znamená, že je certifikované na ochranu proti prachu a striekajúcej vode – ideálne na bežné vonkajšie použitie.

Integrovaný snímač pohybu so snímačom zotmenia



Tieto svetlá sú vybavené vstavaným snímačom pohybu, preto keď sa za tmy vraciate domov, automaticky vás privítajú, rovnako sa rozsvietia aj vtedy, keď k vám príde návšteva. Jedinečná funkcia „od súmraku do úsvitu“ automaticky zapne svetlá, keď sa vonku zotmie, čo je ideálne pre dlhé letné večery alebo vašu bezpečnosť.

Teplé biele svetlo 2 700 K



Vedeli ste, že rôzne odtiene bieleho svetla zodpovedajú rôznym teplotám farieb meraných v Kelvinoch (K)? Nižšie teploty farieb vyžarujú teplé a útulné biele svetlo, zatiaľ čo vyššie teploty farieb vyžarujú studené a energiou nabijajúce biele svetlo. Toto svietidlo vyžaruje teplé, relaxačné svetlo s teplotou 2 700 K.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Kov, Plast

Životnosť

- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Dvojsmerné svetelné lúče: Nie
- Snímač zotmenia: áno
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno
- Snímač pohybu: áno
- Slnečná energia: áno
- Ústredný prvok: Nie

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástené svietidlá
- EyeComfort: Nie
- LED inovácie: UltraEfficient
- Doplnkové funkcie: Od súmraku do úsvitu, Snímač, Solárne osvetlenie, Odolné voči vode

Spotreba energie

- Výkon: 3,2

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 1,5606 kg
- Celková výška: 280 mm
- Celková dĺžka: 190 mm
- Celková šírka: 200 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 500/25
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Teplé biele svetlo
- Napájanie zo siete: 4 DC
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda III – bezpečné, veľmi nízke napätie
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno
- Počet svetelných zdrojov: 1

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169361867
- Netto hmotnosť: 1,53 kg
- Brutto hmotnosť: 2 kg
- Výška: 33,5 cm
- Dĺžka: 23,5 cm
- Šírka: 23,5 cm



Dátum vydania:
2026-05-30
Verzia: 0.236

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com