

# PHILIPS

Nástenné  
svietidlá Geri, EÚ,

UltraEfficient Solar

2700 K

Čierna

Dusk to Dawn, senzor, solárne,  
odolné voči vode



8720169361904



## Skutočne dlhá životnosť s vymeniteľným svetelným zdrojom a batériami

Philips Geri je spoľahlivé solárne svietidlo, ktoré vydrží dlhšie. Znižuje spotrebu energie a podporuje udržateľnosť. Vďaka vymeniteľnému zdroju svetla a batériám ponúka skutočne dlhú životnosť. Naše vonkajšie svietidlá chráni povrchová úprava PowerShield, preto si dlho zachovávajú krásny vzhľad.

### **Dlhodobé riešenia osvetlenia**

- Ultra Efficient Solar

### **Vneste dizajn do vašej záhrady**

- Štýlový súčasný dizajn pre vašu záhradu

### **Prvotriedna kvalita**

- Odolný dizajn s povrchovou úpravou PowerShield

### **Navrhnuté na použitie vonku**

- IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom

8720169361904

**Špeciálne vlastnosti**


- Integrovaný snímač pohybu so snímačom zotmenia

**Svetlo vysokej kvality**

- Teplé biele svetlo 2 700 K

# Hlavné prvky

## Ultra Efficient Solar



Svietidlá využívajú systém Philips Ultra Efficient Solar, preto na plne nabitú batériu vydržia svietiť až 35 hodín. Poskytnú tak osvetlenie na celú noc, dokonca aj keď je zamračené alebo nepriaznivé počasie.

## Štýlový súčasný dizajn pre vašu záhradu

Súčasný dizajn svietidiel Philips je štýlový, ale decentný, nádherný vo dne aj v noci bez toho, aby príliš dominoval vo vašej záhrade alebo na terase. Na výber máte celý rad svietidiel, preto si nepochybne nájdete kúsok podľa svojho vkusu, ktorý sa bude skvele hodiť do vášho exteriéru.

## Odolné svietidlá



Ochranná povrchová úprava PowerShield Aby vaše vonkajšie svietidlá zostali vo výbornom stave, aplikujeme na ne špičkový práškový náter od spoločnosti Interpon – značky skupiny AkzoNobel. Je odolnejší než tradičné farby a zaisťuje ochranu pred vyblednutím, poškrabáním, preliačením a hrdzou, aby výrobky zostávali krásne a zachovali si špičkový výkon.

## IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom




Toto vonkajšie svetlo Philips je špeciálne navrhnuté do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo prísne testované na odolnosť voči vode. Krytie IP44 znamená, že je certifikované na ochranu proti prachu a striekajúcej vode – ideálne na bežné vonkajšie použitie.

## Integrovaný snímač pohybu so snímačom zotmenia



Tieto svetlá sú vybavené vstavaným snímačom pohybu, preto keď sa za tmy vraciate domov, automaticky vás privítajú, rovnako sa rozsvietia aj vtedy, keď k vám príde návšteva. Jedinečná funkcia „od súmraku do úsvitu“ automaticky zapne svetlá, keď sa vonku zotmie, čo je ideálne pre dlhé letné večery alebo vašu bezpečnosť.

## Teplé biele svetlo 2 700 K



Vedeli ste, že rôzne odtiene bieleho svetla zodpovedajú rôznym teplotám farieb meraných v Kelvinoch (K)? Nižšie teploty farieb vyžarujú teplé a útulné biele svetlo, zatiaľ čo vyššie teploty farieb vyžarujú studené a energiou nabíjajúce biele svetlo. Toto svietidlo vyžaruje teplé, relaxačné svetlo s teplotou 2 700 K.

# Technické údaje

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Kov, Plast

## Životnosť

- Nominálna životnosť: 15 000 h

## Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- 5 ročná záruka na modul LED: áno
- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Dvojsmerné svetelné lúče: Nie
- Snímač zotmenia: áno
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno
- Snímač pohybu: áno
- Slniečna energia: áno
- Ústredný prvok: Nie

## Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80

## Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada a terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svietidlá
- EyeComfort: Nie
- LED inovácie: UltraEfficient
- Doplnkové funkcie: Od súmraku do úsvitu, Snímač, Solárne osvetlenie, Odolné voči vode

## Spotreba energie

- Výkon vo wattoch: 3,2 W

## Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 1,3466 kg
- Výška: 26 cm
- Dĺžka: 19 cm
- Šírka: 23 cm

## Servis

- Záruka: 2 roky

## Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 500/25
- Farba svetla: 2700
- Napájanie zo siete: 4 DC
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda III
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno
- Počet svetelných zdrojov: 1

## Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8720169361904
- Netto hmotnosť: 1,32 kg
- Brutto hmotnosť: 1,77 kg
- Výška: 31,8 cm
- Dĺžka: 23,5 cm
- Šírka: 23,5 cm



Dátum vydania:  
2025-05-01  
Verzia: 0.221

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spolažnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)