

PHILIPS

Žiarovka v tradičnom štýle ST64 40K


UltraEfficient Solar

4 000 K

Sklo

Solárne

8720169362000



Skutočne dlhá životnosť s vymeniteľným svetelným zdrojom a batériami

Solárna žiarovka Philips navrhnutá špeciálne pre vonkajšie svietidlá radu UltraEfficient.

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Dlhá životnosť až 15 000 hodín

Svetlo vysokej kvality

- Chladné biele svetlo 4 000 K

Hlavné prvky


Dlhá životnosť až 15 000 hodín



Spoľahlivé, vysokokvalitné svetlo LED vydrží až 15 000 hodín, preto sa z

hľadiska údržby celé roky nemusíte ničoho obávať a každú noc si môžete užívať dokonalé záhradné osvetlenie.

Chladné biele svetlo 4 000 K



Vedeli ste, že rôzne odtiene bieleho svetla zodpovedajú rôznym teplotám farieb meraných v Kelvinoch (K)? Nižšie teploty farieb vyžarujú teplé a útulné biele svetlo, zatiaľ čo vyššie teploty farieb vyžarujú studené a energiou nabijajúce biele svetlo. Toto svietidlo vyžaruje chladné biele svetlo s teplotou 4 000 K.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Priehľadná
- Materiál: Sklo

Životnosť

- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Dvojsmerné svetelné lúče: Nie
- Snímač zotmenia: Nie
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: Nie
- Integrované LED: áno
- Snímač pohybu: Nie
- Slniečna energia: Nie
- Ústredný prvok: Nie

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 4000 K

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Príslušenstvo
- LED inovácie: UltraEfficient
- Doplňkové funkcie: Solárne osvetlenie

Spotreba energie

- Výkon: 2,5

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,04 kg
- Celková výška: 130 mm
- Celková dĺžka: 60 mm
- Celková šírka: 60 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 500
- Technológia žiarovky: Nevzťahuje sa na zariadenie
- Farba svetla: Chladné biele svetlo
- Napájanie zo siete: 27 DC
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda III – bezpečné, veľmi nízke napätie
- Počet svetelných zdrojov: 1

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8720169362000
- Netto hmotnosť: 0,04 kg
- Brutto hmotnosť: 0,1 kg
- Výška: 15,5 cm
- Dĺžka: 8,5 cm
- Šírka: 8,5 cm



Dátum vydania:
2026-05-30
Verzia: 0.265

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com