

PHILIPS

Nástenné svietidlá
Blaise, 1,5 W

UltraEfficient Solar

3 000 K

Antracit

Prepojiteľné; Snímač; Solárne; Od
odolné voči vode



8720169362048



Solárne záhradné osvetlenie s dlhou životnosťou na všetky ročné obdobia

Spoločnosť Philips vyvinula vonkajšie svietidlá UltraEfficient, ktoré pomocou novej technológie znižujú emisie uhlíka, plytvanie materiálom a spotrebu energie. Vďaka úžasnej životnosti 50 000 hodín vydržia viac než 5× dlhšie než ekvivalentné vonkajšie LED svietidlá Philips. Presne toto potrebujeme pre udržateľnejšiu planétu.

Jednoduchá inštalácia

- Nevyžaduje sa žiadna kabeláž

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Dlhá životnosť až 50 000 hodín

Prvotriedna kvalita

- Odolný dizajn s povrchovou úpravou PowerShield

Navrhnuté na použitie vonku

- IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom

8720169362048

Špeciálne vlastnosti

- Svetlo s dvojitým jasom

Svetlo vysokej kvality

- Jasné biele svetlo 3 000 K

Hlavné prvky

Nevyžaduje sa žiadna kabeláž



Toto svetlo je napájané výhradne solárnou energiou a nevyžaduje žiadne elektrické vedenie, preto ho môžete ľahko umiestniť alebo premiestniť kamkoľvek na záhrade alebo v inom vonkajšom priestore.

Dlhá životnosť až 50 000 hodín



Spolehlivé LED svetidlo vysokej kvality so životnosťou až 50 000 hodín. Preto sa z hľadiska údržby celé roky nemusíte ničoho obávať a môžete vychutnať dokonalé svetlené prostredie vo svojej domácnosti.

Odolné svetidlá



Ochranná povrchová úprava PowerShield Aby vaše vonkajšie svetidlá zostali vo výbornom stave, aplikujeme na ne špičkový práškový náter od spoločnosti Interpon – značky skupiny AkzoNobel. Je odolnejší než tradičné farby a zaisťuje ochranu pred vyblednutím, poškrabáním, preliačením a hrdzou, aby výrobky zostávali krásne a zachovali si špičkový výkon.

IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom




Toto vonkajšie svetlo Philips je špeciálne navrhnuté do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo prísne testované na odolnosť voči vode. Krytie IP44 znamená, že je certifikované na ochranu proti prachu a striekajúcej vode – ideálne na bežné vonkajšie použitie.

Svetlo s dvojitým jasom

Funkcia dvojitého jasu umožňuje navodiť flexibilnú a pôsobivú atmosféru, pričom intenzita vyžarovania sa vždy prispôbi situácii. Pokiaľ sa nič nedeje, svetlo je stlmené, avšak len čo prídu ľudia, automaticky sa rozjasnia.

Jasnú biele svetlo 3 000 K



Vedeli ste, že rôzne odtiene bieleho svetla zodpovedajú rôznym teplotám farieb meraných v Kelvinoch (K)? Nižšie teploty farieb vyžarujú teplé a útulné biele svetlo, zatiaľ čo vyššie teploty farieb vyžarujú studené a energiou nabijajúce biele svetlo. Toto svetidlo vyžaruje jasné biele svetlo s teplotou 3 000 K.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Antracitová
- Materiál: Kov, Plast

Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- 5 ročná záruka na modul LED: áno
- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Dvojsmerné svetelné lúče: Nie
- Snímač zotmenia: áno
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno
- Snímač pohybu: áno
- Slniečna energia: áno
- Ústredný prvok: Nie

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 120 stupeň (stupne)
- Index podania farieb (CRI): 80

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada a terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svietidlá
- EyeComfort: Nie
- LED inovácie: UltraEfficient
- Doplňkové funkcie: Prepojiteľné, Snímač, Solárne osvetlenie, Odolné voči vode

Spotreba energie

- Výkon vo wattoch: 1,5 W

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,5 kg
- Výška: 14 cm
- Dĺžka: 12 cm
- Šírka: 16 cm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Životnosť až: 50 000 h
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 250/20
- Farba svetla: 3000
- Napájanie zo siete: 4 DC
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda III
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8720169362048
- Netto hmotnosť: 0,5 kg
- Brutto hmotnosť: 0,65 kg
- Výška: 18,8 cm
- Dĺžka: 14,5 cm
- Šírka: 15,5 cm



Dátum vydania:
2025-04-19
Verzia: 0.302

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com