

PHILIPS

Nástenné svietidlá
Tylus, 6 W

UltraEfficient Solar

3 000 K

Biela

Snímač;Solárne;Odolné voči vode



8720169362161



Solárne záhradné osvetlenie s dlhou životnosťou na všetky ročné obdobia

Spoločnosť Philips vyvinula vonkajšie svietidlá UltraEfficient, ktoré pomocou novej technológie znižujú emisie uhlíka, plytvanie materiálom a spotrebu energie. Vďaka úžasnej životnosti 50 000 hodín vydržia viac než 5× dlhšie než ekvivalentné vonkajšie LED svietidlá Philips. Presne toto potrebujeme pre udržateľnejšiu planétu.

Jednoduchá inštalácia

- Nevyžaduje sa žiadna kabeláž

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Dlhá životnosť až 50 000 hodín

Prvotriedna kvalita

- Materiály vysokej kvality

Navrhnuté na použitie vonku

- IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom

8720169362161

Špeciálne vlastnosti

- Snímač pohybu Hue Motion pre viac pohodlia a pocit istoty

Svetlo vysokej kvality

- Jasné biele svetlo 3 000 K

Hlavné prvky

Nevyžaduje sa žiadna kabeľáž

Toto svetlo je napájané výhradne solárnou energiou a nevyžaduje žiadne elektrické vedenie, preto ho môžete ľahko umiestniť alebo premiestniť kamkoľvek na záhrade alebo v inom vonkajšom priestore.

Dlhá životnosť až 50 000 hodín

Spoľahlivé LED svietidlo vysokej kvality so životnosťou až 50 000 hodín. Preto sa z hľadiska údržby celé roky nemusíte ničoho obávať a môžete vychutnať dokonalé svetlené prostredie vo svojej domácnosti.

Materiály vysokej kvality


Toto exteriérové svietidlo Philips je vyrobené z vysokokvalitných materiálov so špičkovou povrchovou úpravou. Výsledkom je zaručene pevný a trvácny produkt, ktorý za každého počasia odolá hrdzi a tvorbe škvŕn.

IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom

Toto vonkajšie svetlo Philips je špeciálne navrhnuté do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo prísne testované na odolnosť voči vode. Krytie IP44 znamená, že je certifikované na ochranu proti prachu a striekajúcej vode – ideálne na bežné vonkajšie použitie.

Snímač pohybu Hue Motion pre viac pohodlia a pocit istoty

Obsahuje snímač pohybu Hue Motion, ktorý vás privíta pri návrate domov alebo vám dá vedieť, keď niekto prichádza.

Jasnú biele svetlo 3 000 K

Vedeli ste, že rôzne odtiene bieleho svetla zodpovedajú rôznym teplotám farieb meraných v Kelvinoch (K)? Nižšie teploty farieb vyžarujú teplé a útulné biele svetlo, zatiaľ čo vyššie teploty farieb vyžarujú studené a energiou nabijajúce biele svetlo. Toto svietidlo vyžaruje jasné biele svetlo s teplotou 3 000 K.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Plast

Životnosť

- Nominálna životnosť: 50 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Dvojsmerné svetelné lúče: Nie
- Snímač zotmenia: áno
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno
- Snímač pohybu: áno
- Slnecná energia: áno
- Ústredný prvok: Nie

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 120
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 3000 K

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svietidlá
- EyeComfort: Nie
- LED inovácie: UltraEfficient
- Doplnkové funkcie: Snímač, Solárne osvetlenie, Odolné voči vode

Spotreba energie

- Výkon: 6

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,84 kg
- Celková výška: 160 mm
- Celková dĺžka: 170 mm
- Celková šírka: 150 mm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 1000/50
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: 3000
- Napájanie zo siete: 4 DC
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda III – bezpečné, veľmi nízke napätie
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169362161
- Netto hmotnosť: 0,84 kg
- Brutto hmotnosť: 1,05 kg
- Výška: 18,5 cm
- Dĺžka: 17,5 cm
- Šírka: 21,5 cm



Dátum vydania:
2026-05-30
Verzia: 0.282

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com