

# PHILIPS

Nástenné svietidlá  
Tylus, 6 W

UltraEfficient Solar

5 000 K

Biela

Snímač; Solárne; Odolné voči vode



8720169362185



## Solárne záhradné osvetlenie s dlhou životnosťou na všetky ročné obdobia

Spoločnosť Philips vyvinula vonkajšie svietidlá UltraEfficient, ktoré pomocou novej technológie znižujú emisie uhlíka, plytvanie materiálom a spotrebu energie. Vďaka úžasnej životnosti 50 000 hodín vydržia viac než 5× dlhšie než ekvivalentné vonkajšie LED svietidlá Philips. Presne toto potrebujeme pre udržateľnejšiu planétu.

### Jednoduchá inštalácia

- Nevyžaduje sa žiadna kabeláž

### Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Dlhá životnosť až 50 000 hodín

### Prvotriedna kvalita

- Materiály vysokej kvality

### Navrhnuté na použitie vonku

- IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom

8720169362185

#### Špeciálne vlastnosti

- Svetlo s dvojitým jasom
- Snímač pohybu Hue Motion pre viac pohodlia a pocit istoty

# Hlavné prvky

## Nevyžaduje sa žiadna kabeláž



Toto svetlo je napájané výhradne solárnou energiou a nevyžaduje žiadne elektrické vedenie, preto ho môžete ľahko umiestniť alebo premiestniť kamkoľvek na záhrade alebo v inom vonkajšom priestore.

## Dlhá životnosť až 50 000 hodín



Spolehlivé LED svetidlo vysokej kvality so životnosťou až 50 000 hodín. Preto sa z hľadiska údržby celé roky nemusíte ničoho obávať a môžete vychutnať dokonalé svetlené prostredie vo svojej domácnosti.

## Materiály vysokej kvality



Toto exteriérové svetidlo Philips je vyrobené z vysokokvalitných materiálov so špičkovou povrchovou úpravou. Výsledkom je zaručene pevný a trvácny produkt, ktorý za každého počasia odolá hrdzi a tvorbe škvrn.

## IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svetlo Philips je špeciálne navrhnuté do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo prísne testované na odolnosť voči vode. Krytie IP44 znamená, že je certifikované na ochranu proti prachu a striekajúcej vode – ideálne na bežné vonkajšie použitie.

## Svetlo s dvojitým jasom

Funkcia dvojitého jasu umožňuje navodiť flexibilnú a pôsobivú atmosféru, pričom intenzita vyžarovania sa vždy prispôbí situácii. Pokiaľ sa nič nedeje, svetlo je stlmené, avšak len čo prídu ľudia, automaticky sa rozjasnia.

## Snímač pohybu Hue Motion pre viac pohodlia a pocit istoty



Obsahuje snímač pohybu Hue Motion, ktorý vás privíta pri návrate domov alebo vám dá vedieť, keď niekto prichádza.

# Technické údaje

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Plast

## Životnosť

- Nominálna životnosť: 50 000

## Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

**Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo**

- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Dvojsmerné svetelné lúče: Nie
- Snímač zotmenia: áno
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno
- Snímač pohybu: áno
- Slniečna energia: áno
- Ústredný prvok: Nie

**Vlastnosti svetla**

- Uhol lúča: 120
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 5000 K

**Rozličné**

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svietidlá
- EyeComfort: Nie
- LED inovácie: UltraEfficient
- Doplňkové funkcie: Snímač, Solárne osvetlenie, Odolné voči vode

**Spotreba energie**

- Výkon: 6

**Rozmery a hmotnosť výrobku**

- Čista hmotnosť: 0,84 kg
- Celková výška: 160 mm
- Celková dĺžka: 170 mm
- Celková šírka: 150 mm

**Servis**

- Záruka: 5 rokov

**Technické špecifikácie**

- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 1000/50
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Denné svetlo
- Napájanie zo siete: 4 DC
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda III – bezpečné, veľmi nízke napätie
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie

**Žiarovka**

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

**Podporované systémy a aplikácie**

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevztahuje sa na zariadenie

**Rozmery a hmotnosť balenia**

- EAN/UPC – produkt: 8720169362185
- Netto hmotnosť: 0,84 kg
- Brutto hmotnosť: 1,05 kg
- Výška: 18,5 cm
- Dĺžka: 17,5 cm
- Šírka: 21,5 cm



Dátum vydania:  
2026-07-04  
Verzia: 0.282

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)