

# PHILIPS

Nástenné  
svietidlá Lois, EÚ,

Exteriérové svietidlá

3 000 K

Čierna

Odobné voči vode



8720169365261



## Výkonné svetlo, dlhotrvajúca kvalita

Exteriérové svetlomety Philips Lois vám ponúkajú výkonné osvetlenie a odolný dizajn. Na dlhý čas jasne osvetlia vašu záhradu.

### Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Dlhá životnosť až 15 000 hodín

### Prvotriedna kvalita

- Vysokokvalitný hliník a skutočné sklo

### Navrhnuté na použitie vonku

- Odolnosť voči poveternostným vplyvom s krytím IP65

### Špeciálne vlastnosti

- Snímač pohybu Hue Motion pre viac pohodlia a pocit istoty

### Svetlo vysokej kvality

- Vysoký svetelný výkon

# Hlavné prvky

## Dlhá životnosť až 15 000 hodín



Spoľahlivé, vysokokvalitné svetlo LED vydrží až 15 000 hodín, preto sa z hľadiska údržby celé roky nemusíte ničoho obávať a každú noc si môžete užívať dokonalé záhradné osvetlenie.

## Vysokokvalitný hliník a skutočné sklo



Toto svetidlo od spoločnosti Philips je vytvorené špeciálne pre vonkajšie priestory. Je odolné a trvácne, takže bude vašu záhradu osvetľovať mnoho nocí. Je vyrobené z vysoko kvalitného lisovaného hliníka a skutočného skla.

## Odolnosť voči poveternostným vplyvom s krytím IP65

Krytie IP obsahuje dve číslice, ktoré označujú ochranu pred pevnými látkami, ako je prach, a kvapalinami, ako je dážď. Krytie IP65 znamená, že tieto svetidlá sú chránené pred striekajúcou vodou z akéhokoľvek smeru a sú vhodné na použitie v exteriéri.

## Snímač pohybu Hue Motion pre viac pohodlia a pocit istoty



Obsahuje snímač pohybu Hue Motion, ktorý vás privíta pri návrate domov alebo vám dá vedieť, keď niekto prichádza.

## Vysoký svetelný výkon

Rozžiarte svoju domácnosť kvalitným svetlom

# Technické údaje

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Kov

## Životnosť

- Nominálna životnosť: 15 000

## Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

**Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo**

- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Dvojsmerné svetelné lúče: Nie
- Snímač zotmenia: áno
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno
- Snímač pohybu: áno
- Slniečna energia: Nie
- Ústredný prvok: Nie

**Vlastnosti svetla**

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 3000 K

**Rozličné**

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svietidlá
- EyeComfort: Nie
- Doplňkové funkcie: Odolné voči vode

**Spotreba energie**

- Výkon: 50

**Rozmery a hmotnosť výrobu**

- Čista hmotnosť: 0,568 kg
- Celková výška: 210 mm
- Celková dĺžka: 200 mm
- Celková šírka: 60 mm

**Servis**

- Záruka: 2 roky

**Technické špecifikácie**

- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 5400
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: 3000
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: F
- Kód IP: IP65
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie
- Počet svetelných zdrojov: 1

**Žiarovka**

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

**Podporované systémy a aplikácie**

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

**Rozmery a hmotnosť balenia**

- EAN/UPC – produkt: 8720169365261
- Netto hmotnosť: 0,57 kg
- Brutto hmotnosť: 0,65 kg
- Výška: 21,7 cm
- Dĺžka: 6,7 cm
- Šírka: 20,4 cm



Dátum vydania:  
2026-05-30  
Verzia: 0.227

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)