

# PHILIPS

Nástenné  
svietidlá Lois, EÚ,

Mimoriadne účinné


3 000 K

Antracitové

Odolné voči vode



8720169365346



## Naše zatiaľ energeticky najúspornejšie LED svietidlá

Vonkajšie reflektory Philips Lois Ultra Efficient pomocou revolučnej novej technológie znižujú emisie uhlíka, plytvanie materiálom a spotrebu energie. Pretože majú úžasnú životnosť – 50 000 hodín –, vydržia tieto svietidlá viac než dvakrát dlhšie ako ekvivalentné vonkajšie LED svietidlá Philips a spotrebujú o 50 % menej energie. A to je presne to, čo udržateľnejšia planéta potrebuje.

### Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Dlhá životnosť až 50 000 hodín
- Mimoriadna efektivita

### Prvotriedna kvalita

- Vysokokvalitný hliník a skutočné sklo
- Odolný dizajn s povrchovou úpravou PowerShield

### Navrhnuté na použitie vonku

- Odolnosť voči poveternostným vplyvom s krytím IP65

### Svetlo vysokej kvality

- Vysoký svetelný výkon


# Hlavné prvky

## Dlhá životnosť až 50 000 hodín



Spoločlivé, vysokokvalitné svetlo LED vydrží až 50 000 hodín, preto sa z hľadiska údržby celé roky nemusíte ničoho obávať a každú noc si môžete užívať dokonalé záhradné osvetlenie.

## Mimoriadna efektívnosť




V porovnaní s porovnateľnými štandardnými svetlami LED Philips spotrebuje aspoň o 50 % menej energie.

## Vysokokvalitný hliník a skutočné sklo



Toto svetidlo od spoločnosti Philips je vytvorené špeciálne pre vonkajšie priestory. Je odolné a trvácne, takže bude vašu záhradu osvetľovať mnoho nocí. Je vyrobené z vysoko kvalitného lisovaného hliníka a skutočného skla.

## Odolné svetidlá



Ochranná povrchová úprava PowerShield Aby vaše vonkajšie svetidlá zostali vo výbornom stave, aplikujeme na ne špičkový práškový náter od spoločnosti Interpon – značky skupiny AkzoNobel. Je odolnejší než tradičné farby a zaisťuje ochranu pred vyblednutím, poškrabávaním, preliačením a hrdzou, aby výrobky zostávali krásne a zachovali si špičkový výkon.

## Odolnosť voči poveternostným vplyvom s krytím IP65

Krytie IP obsahuje dve číslice, ktoré označujú ochranu pred pevnými látkami, ako je prach, a kvapalinami, ako je dážď. Krytie IP65 znamená, že tieto svetidlá sú chránené pred striekajúcou vodou z akéhokoľvek smeru a sú vhodné na použitie v exteriéri.

## Vysoký svetelný výkon

Rozžiarte svoju domácnosť kvalitným svetlom

# Technické údaje

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Antracitová
- Materiál: Kov

## Životnosť

- Nominálna životnosť: 50 000

## Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Dvojsmerné svetelné lúče: Nie
- Snímač zotmenia: Nie
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno
- Snímač pohybu: Nie
- Slniečna energia: Nie
- Ústredný prvok: Nie

## Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 3000 K

## Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svietidlá
- EyeComfort: Nie
- LED inovácie: UltraEfficient
- Doplňkové funkcie: Odolné voči vode

## Spotreba energie

- Výkon: 24

## Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,518 kg
- Celková výška: 170 mm
- Celková dĺžka: 200 mm
- Celková šírka: 30 mm

## Servis

- Záruka: 5 rokov

## Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 4450
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Biele svetlo
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: B
- Kód IP: IP65
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie
- Počet svetelných zdrojov: 1

## Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

## Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

## Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169365346
- Netto hmotnosť: 0,52 kg
- Brutto hmotnosť: 0,56 kg
- Výška: 20,4 cm
- Dĺžka: 3,7 cm
- Šírka: 16,2 cm



Dátum vydania:  
2026-07-04  
Verzia: 0.225

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)