

# PHILIPS

Nástenné  
svietidlá Lois, EÚ,

Mimoriadne účinné

5 000 K

Antracitové

Odomné voči vode



8720169365407



## Naše zatiaľ energeticky najúspornejšie LED svietidlá

Vonkajšie reflektory Philips Lois Ultra Efficient pomocou revolučnej novej technológie znižujú emisie uhlíka, plynvanie materiálom a spotrebu energie. Pretože majú úžasnú životnosť – 50 000 hodín –, vydržia tieto svietidlá viac než dvakrát dlhšie ako ekvivalentné vonkajšie LED svietidlá Philips a spotrebujú o 50 % menej energie. A to je presne to, čo udržateľnejšia planéta potrebuje.

### Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Dlhá životnosť až 50 000 hodín
- Mimoriadna efektívnosť

### Prvotriedna kvalita

- Odolný dizajn s povrchovou úpravou PowerShield

### Navrhnuté na použitie vonku

- IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom

### Špeciálne vlastnosti

- Snímač pohybu Hue Motion pre viac pohodlia a pocit istoty

8720169365407

**Svetlo vysokej kvality**

• Vysoký svetelný výkon


# Hlavné prvky

## Dlhá životnosť až 50 000 hodín



Spôľahlivé, vysokokvalitné svetlo LED vydrží až 50 000 hodín, preto sa z hľadiska údržby celé roky nemusíte ničoho obávať a každú noc si môžete užívať dokonalé záhradné osvetlenie.

## Mimoriadna efektívnosť



V porovnaní s porovnateľnými štandardnými svetlami LED Philips spotrebuje aspoň o 50 % menej energie.

## Odolné svietidlá



Ochranná povrchová úprava PowerShield Aby vaše vonkajšie svietidlá zostali vo výbornom stave, aplikujeme na ne špičkový práškový náter od spoločnosti Interpon – značky skupiny AkzoNobel. Je odolnejší než tradičné farby a zaisťuje ochranu pred vyblednutím, poškrabáním, preliačením a hrdzou, aby výrobky zostávali krásne a zachovali si špičkový výkon.

## IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svetlo Philips je špeciálne navrhnuté do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo prísne testované na odolnosť voči vode. Krytie IP44 znamená, že je certifikované na ochranu proti prachu a striekajúcej vode – ideálne na bežné vonkajšie použitie.

## Snímač pohybu Hue Motion pre viac pohodlia a pocit istoty



Obsahuje snímač pohybu Hue Motion, ktorý vás privíta pri návrate domov alebo vám dá vedieť, keď niekto prichádza.

## Vysoký svetelný výkon

Rozžiarte svoju domácnosť kvalitným svetlom

# Technické údaje

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Antracitová
- Materiál: Kov

## Životnosť

- Nominálna životnosť: 50 000

**Environmentálne otázky**

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

**Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo**

- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Dvojsmerné svetelné lúče: Nie
- Snímač zotmenia: áno
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno
- Snímač pohybu: Nie
- Slniečna energia: Nie
- Ústredný prvok: Nie

**Vlastnosti svetla**

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 5000 K

**Rozličné**

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svietidlá
- EyeComfort: Nie
- LED inovácie: UltraEfficient
- Doplnkové funkcie: Odolné voči vode

**Spotreba energie**

- Výkon: 14

**Rozmery a hmotnosť výrobku**

- Čista hmotnosť: 0,404 kg
- Celková výška: 190 mm
- Celková dĺžka: 160 mm
- Celková šírka: 60 mm

**Servis**

- Záruka: 5 rokov

**Technické špecifikácie**

- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 2650
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: 5000
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: B
- Kód IP: IP65
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie
- Počet svetelných zdrojov: 1

**Žiarovka**

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

**Podporované systémy a aplikácie**

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

**Rozmery a hmotnosť balenia**

- EAN/UPC - produkt: 8720169365407
- Netto hmotnosť: 0,4 kg
- Brutto hmotnosť: 0,46 kg
- Výška: 19,7 cm
- Dĺžka: 6,7 cm
- Šírka: 16,6 cm



Dátum vydania:  
2026-05-30  
Verzia: 0.233

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)