

# PHILIPS

Stojanové svetidlá/  
osvetlenie ciest Avery, 1,8  
W

Solárne do exteriéru

2700 K

Čierna

Dusk to Dawn, solárne, odolné  
voči vode



8720169386877



## Solárne záhradné osvetlenie na všetky ročné obdobia

Podstavcové svetidlo Philips Avery je spoľahlivé solárne svetidlo, ktoré vydrží svietiť dlhšie, znižuje spotrebu energie a podporuje udržateľnosť.

### Jednoduchá inštalácia

- Nevyžaduje sa žiadna kabeľáž

### Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Slnecná energia
- Dlhá životnosť až 15 000 hodín

### Špičkové svetlo LED

- Vysokokvalitné osvetlenie LED

### Prvotriedna kvalita

- Materiály vysokej kvality

### Navrhnuté na použitie vonku

- IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom

### Svetlo vysokej kvality

- Teplé biele svetlo 2 700 K


# Hlavné prvky

## Nevyžaduje sa žiadna kabeláž



Toto svetlo je napájané výhradne solárnou energiou a nevyžaduje žiadne elektrické vedenie, preto ho môžete ľahko umiestniť alebo premiestniť kamkoľvek na záhrade alebo v inom vonkajšom priestore.

## Slnčná energia



Solárne svietidlá Philips sú navrhnuté tak, aby čo najlepšie využívali energiu, ktorú získavajú zo slnka, a aby ich svetlo vydržalo dlhšie. Vďaka tomu, že nespotrebovávajú žiadnu elektrickú energiu, pomáhajú vám šetriť peniaze a prispievajú k ochrane životného prostredia.

## Dlhá životnosť až 15 000 hodín



Spôľahlivé, vysokokvalitné svetlo LED vydrží až 15 000 hodín, preto sa z hľadiska údržby celé roky nemusíte ničoho obávať a každú noc si môžete užívať dokonalé záhradné osvetlenie.

## Vysokokvalitné osvetlenie LED




Tieto svetlá LED využívajú unikátnu technológiu vyvinutú spoločnosťou Philips – okamžite sa zapnú a vyžarujú optimálny svetelný tok, ktorý zvýrazní živé farby vašej záhrady.

## Materiály vysokej kvality




Toto exteriérové svietidlo Philips je vyrobené z vysokokvalitných materiálov so špičkovou povrchovou úpravou. Výsledkom je zaručene pevný a trvácny produkt, ktorý za každého počasia odolá hrdzi a tvorbe škvrn.

## IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svetlo Philips je špeciálne navrhnuté do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo prísne testované na odolnosť voči vode. Krytie IP44 znamená, že je certifikované na ochranu proti prachu a striekajúcej vode – ideálne na bežné vonkajšie použitie.

## Teplé biele svetlo 2 700 K



Vedeli ste, že rôzne odtiene bieleho svetla zodpovedajú rôznym teplotám farieb meraných v Kelvinoch (K)? Nižšie teploty farieb vyžarujú teplé a útulné biele svetlo, zatiaľ čo vyššie teploty farieb vyžarujú studené a energiou nabíjajúce biele svetlo. Toto svietidlo vyžaruje teplé, relaxačné svetlo s teplotou 2 700 K.

# Technické údaje

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Plast

## Životnosť

- Nominálna životnosť: 15 000

## Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Dvojsmerné svetelné lúče: Nie
- Snímač zotmenia: áno
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno
- Snímač pohybu: Nie
- Slnečná energia: áno
- Ústredný prvok: Nie

## Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 110
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K

## Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stojanové svietidlá/osvetlenie ciest
- EyeComfort: Nie
- Doplňkové funkcie: Od súmraku do úsvitu, Solárne osvetlenie, Odolné voči vode

## Spotreba energie

- Výkon: 1,8

## Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,41 kg
- Celková výška: 5 480 mm
- Celková dĺžka: 110 mm
- Celková šírka: 110 mm

## Servis

- Záruka: 2 roky

## Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 200
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Teplé biele svetlo
- Napájanie zo siete: 4 DC
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda III – bezpečné, veľmi nízke napätie
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie
- Počet svetelných zdrojov: 1

## Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

## Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

## Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169386877
- Netto hmotnosť: 0,42 kg
- Brutto hmotnosť: 0,55 kg
- Výška: 28,4 cm
- Dĺžka: 13,4 cm
- Šírka: 11,7 cm



Dátum vydania:  
2026-07-04  
Verzia: 0.412

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoliehnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)