

PHILIPS

Prízemné bodové/hrotové
svietidlá Reuel, EÚ,

Exteriérové svietidlá

2700 K

Čierna

Nízke napätie; Odolné voči vode



8720169386976



Záhradné svietidlo, ktoré jednoducho zapnete do siete, pripojíte a môžete si ho vychutnať

Nízkonapäťový rad Philips GardenLink ponúka rad vonkajších svietidiel, ktoré si môžete ľahko a bezpečne namontovať sami. K jednému napájaciemu zdroju sa dá pripojiť niekoľko svietidiel, môžete ich však zapojiť aj do štandardnej zásuvky, a potom ľahko pridať ďalšie svietidlá alebo ich podľa potreby premiestniť. Zapojenie je jednoduché a vďaka nízkemu napätiu nehrozí vašim deťom ani domácim miláčikom žiadne nebezpečenstvo.

Jednoduché používanie

- Kompatibilita so všetkými svietidlami a príslušenstvom GardenLink
- Jednoduchá inštalácia pomocou konektorov Twist & Lock

Bezpečné použitie

- Výnimočne bezpečný výrobok s nízkym napätím 24 V

8720169386976

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Dlhá životnosť až 20 000 hodín

Svetlo vysokej kvality

- Teplé biele svetlo 2 700 K

Hlavné prvky

Kompatibilita so všetkými svietidlami a príslušenstvom GardenLink

Všetky svietidlá GardenLink sú vybavené totožným konektorom Twist & Lock, ktorý uľahčuje ich inštaláciu a pripojenie. Svietidlá a príslušenstvo môžete presúvať podľa toho, ako sa menia vaše predstavy o vonkajšom osvetlení, a osvetliť tak každý kút záhrady.

Jednoduchá inštalácia pomocou konektorov Twist & Lock

Mimoriadne jednoduchá inštalácia a prepojenie rôznych výrobkov pomocou konektorov Twist & Lock. Svetlá jednoducho zapojíte a ďalej sa nemusíte o nič starať!

Výnimočne bezpečný výrobok s nízkym napätím 24 V

Nízkonapäťové svetlá (24 V) môžete bezpečne inštalovať sami bez rizika úrazu elektrickým prúdom – a bez profesionálneho elektrikára.

Dlhá životnosť až 20 000 hodín



Spolehlivé, vysokokvalitné svetlo LED vydrží až 20 000 hodín, preto sa z hľadiska údržby celé roky nemusíte ničoho obávať a každú noc si môžete vychutnávať dokonalé záhradné osvetlenie.

Teplé biele svetlo 2 700 K



Vedeli ste, že rôzne odtiene bieleho svetla zodpovedajú rôznym teplotám farieb meraných v Kelvinoch (K)? Nižšie teploty farieb vyžarujú teplé a útulné biele svetlo, zatiaľ čo vyššie teploty farieb vyžarujú studené a energiou nabijajúce biele svetlo. Toto svietidlo vyžaruje teplé, relaxačné svetlo s teplotou 2 700 K.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Plast

Životnosť

- Nominálna životnosť: 20 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Dvojsmerné svetelné lúče: Nie
- Snímač zotmenia: Nie
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno
- Snímač pohybu: Nie
- Slniečna energia: Nie
- Ústredný prvok: Nie

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 55
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Prízemné bodové svietidlá/hroty
- EyeComfort: Nie
- Doplnkové funkcie: Nízke napätie, Odolné voči vode

Spotreba energie

- Výkon: 4,5

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,96 kg
- Celková výška: 2 700 mm
- Celková dĺžka: 60 mm
- Celková šírka: 60 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 3
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Teplé biele svetlo
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: E
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojitou izoláciou
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie
- Počet svetelných zdrojov: 3

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169386976
- Netto hmotnosť: 0,94 kg
- Brutto hmotnosť: 1,19 kg
- Výška: 29,2 cm
- Dĺžka: 23,7 cm
- Šírka: 13,2 cm



Dátum vydania:
2026-05-30
Verzia: 0.288

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com