

PHILIPS

Svetelná lišta Projectline


LED svetidlo

Vyberte 1 teplotu pomocou
násteného spínača –
3 000 K/6 500K/4 000 K

Jednoduchá inštalácia na
zástrčku, použite základnú
teplotu chromatickosti: 3 000 K

120 cm

Možnosť pripojenia až 8
svetidiel



8720169510371



Profesionálna kvalita pre váš projekt

Energeticky úsporné LED svetelné lišty, profesionálne LED svetlá pre rôzne použitia. Svetelná lišta ProjectLine podporuje úsporu energie a je použiteľná v širokej škále aplikácií. Naša nová generácia svetelných lišt teraz umožňuje vybrať tú najpríjemnejšiu teplotu chromatickosti z troch vopred definovaných scén v súlade s vami preferovanou dennou dobou. Svetelná lišta je vhodná na nástennú (horizontálnu) aj stropnú montáž.

Voľba udržateľného rozvoja

- Šetrite energiu od chvíle, keď stlačíte vypínač.

Rozhodnite sa pre svetlo vysokej kvality

- Môžete sa spoľahnúť na to, čo sa uvádza na balení Philips

Životnosť

- Dlhá životnosť až 30 000 hodín

Hlavné prvky

Energeticky úsporné

Všetky energeticky úsporné produkty spoločnosti Philips šetria energiu od chvíle, keď stlačíte vypínač. Počas svojho životného cyklu používajú menej kW a tým zaistia aj nižšie účty za elektrickú energiu. Úroveň úspory energie sa líši podľa typu a technológie svietidiel.

Spoločnosť Philips

Spoločnosť Philips pri svojich svietidlách dodržiava to, čo sľubuje. Informáciám na balení Philips o svetelnom toku, životnosti a ekvivalentnom príkone v porovnaní s klasickými žiarovkami môžete dôverovať.

Dlhá životnosť až 30 000 hodín

LED technológia Philips predĺži životnosť vášho výrobku až na 30 000 hodín.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: PVC
- Povrchová úprava optického krytu: Opálové
- Materiál optického krytu: Polykarbonát

Životnosť

- Rozsah okolitých teplôt: -20 až +40 °C

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Integrované LED: áno

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): >80
- Tolerancia svetelného toku: +/-10%
- Kód farby: 3000/4000/6500
- Konštantný svetelný výkon: Nie
- Náhradná teplota chromatickosti (nom.): 3000, 4000, 6500
- Počiatočná chromatickosť: (0.44, 0.40) SDCM≤6
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie
- Rozptyl svetelného lúča svietidla: 120°
- Svetelný tok: 1 500
- Maximálna úroveň stmievania: Nevzťahuje sa na zariadenie
- Optický materiál: Polykarbonát
- Typ optiky: Uhol vyžarovania 120°
- Teplota okolia pri výkone Tq: 25 °C
- Sýta červená (R9): <50
- Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM): 1,6
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 120
- Jednotná miera oslnenia CEN: 25

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa, Hotel, Reštaurácie
- Doplnkové funkcie: ProjectLine, Odolné voči vode

Iné vlastnosti

- Značka CE: Áno
- V súlade s požiadavkami EU RoHS: Áno
- Fotobiologické riziko: Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
- Špecifikácia fotobiologického rizika: 0,2 m

Príkon

- Vstupné napätie: 220 až 240
- Nárazový prúd: 8,3
- Čas zapínania: 0,125
- Účinnosť (zlomok): 0.5

Spotreba energie

- Výkon: 13
- Tolerancia spotreby: +/-10%

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 32 mm
- Celková dĺžka: 1 185 mm
- Celková šírka: 20 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Technológia žiarovky: LED
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojitou izoláciou
- Kábel: –
- Zapojenie: Sieťová zásuvka
- Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 35 000 h: 7,5
- Stmievateľné: Nie
- Vráťane napájacia: Áno
- Materiál upevnenia: –
- Značka horľavosti: Na montáž na bežne horľavých povrchoch
- Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3: 1
- Požiarna odolnosť: Teplota 650 °C, trvanie 30 s
- Sieťová frekvencia: 50 or 60
- Kód krytia IP (mechanický náraz): IK02 | 0,2 J, štandardné

- Počet jednotiek predradníka: 1 jednotka
- Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B: 104
- Vhodné pre náhodné prepínanie: Áno

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169510371
- Netto hmotnosť: 0,24 kg
- Brutto hmotnosť: 0,34 kg
- Výška: 3,2 cm
- Dĺžka: 143,5 cm
- Šírka: 4 cm



Dátum vydania:
2026-07-04
Verzia: 0.227

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com