

PHILIPS

Lištové svetidlo
Shea

Lištové svetidlá

Bez žiarovky

Čierna



8721103039811



Navrhnuté s dôrazom na jednoduchú montáž a nekonečné prepojenia.

Systém vysokonapäťových lištových svetidiel Philips EasyLink vám dáva možnosť nainštalovať svetlá na strop presne tam, kde ich chcete mať. Do jednej lišty môžete pohodlne pridávať a odoberať množstvo rôznych svetiel a svetidiel bez toho, aby ste potrebovali ďalšie zdroje elektrickej energie. Vďaka tenkému dizajnu splynie s každým štýlom interiéru.

Jednoduché používanie

- Nastaviteľná bodová hlavica
- Vytvorte si doma osvetlenie podľa svojich predstáv

Neobmedzené možnosti

- Nekonečné možnosti prispôsobenia

Zladte svoj interiér

- Štíhly a štýlový dizajn

Materiál a povrchová úprava

- Kovový materiál vysokej kvality

Hlavné prvky

Nastaviteľná bodová hlavica



Nasmerujte svetlo tam, kde je potrebné najviac – stačí jednoducho nastaviť, otočiť alebo sklopiť bodovú hlavicu svetidla.

Vytvorte si doma osvetlenie podľa svojich predstáv

Vďaka vysokému stupňu kompatibility so širokým sortimentom štandardných aj pripájacích žiaroviek a bodových svetiel získate väčšiu kontrolu pri vytváraní osvetlenia. Môžete si zvoliť typ svetidla, ktoré bude najlepšie vyhovovať vašim preferenciám, napr. stmievateľnú žiarovku nastaviteľnú na diaľku alebo žiarovku s plne nastaviteľnou teplotou farby svetla, od chladnej až po teplú bielu.

Nekonečné možnosti prispôsobenia




Doprajte si všestranné možnosti rozširiteľného lištového svetidla. Zvoľte si dĺžku lišty, zdroj napájania a typy žiaroviek, ktoré najlepšie splnia vaše potreby vďaka bohatému výberu rôznych svetidiel.

Štíhly a štýlový dizajn

Vďaka svojmu štíhlemu 17 mm tvaru tieto svetelné lišty nádherne splynú s okolitým zariadením interiéru a vytvoria harmonický súlad so zvyšným nábytkom a dekoračnými prvkami vašej domácnosti, preto sú dokonalým nástrojom na vytvorenie akéhokoľvek dizajnu.

Kovový materiál vysokej kvality



Trvanlivý a atraktívny kovový materiál s výraznou povrchovou úpravou.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Kov

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Batérie pribalené: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: Nie
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Čas zahrievania na 60 % svetla: <2

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Jedáleň, Garáž, Hala, Kancelária, Kuchyňa, Obývací izba
- Štýl: Súčasné
- Typ: Lištové svetidlá

Iné vlastnosti

- Prúd: 50 mA

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,821 kg
- Celková výška: 190 mm
- Celková dĺžka: 1 000 mm
- Celková šírka: 50 mm

Servis

- Záruka: 3 roky

Technické špecifikácie

- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Objímka/pätica: GU10
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 15
- Kód IP: IP20 | Ochrana pred dotykcom rukou
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8721103039811
- Netto hmotnosť: 0,77 kg
- Brutto hmotnosť: 1,05 kg
- Výška: 101,5 cm
- Dĺžka: 8,4 cm
- Šírka: 6,3 cm



Dátum vydania:
2025-09-20
Verzia: 0.298

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com