

PHILIPS

Žiarovka v tradičnom štýle, číra, 60 W, A60, E27 x3

LED

2 700 K

806 lm

15 000 h



8721103047441



Žiarivé LED osvetlenie

LED žiarovky Philips poskytujú vysokú kvalitu osvetlenia s dlhou životnosťou a výraznú úsporu energie od prvej minúty používania.

Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarovky

- Tvarom aj veľkosťou podobná štandardnej žiarovke

Vytvorte to správne osvetlenie svojho domova

- Jednoduchá LED žiarovka na každodenné použitie

Hlavné prvky

Náhrada za štandardnú tradičnú žiarovku



Vďaka svojmu peknému tvaru a známym rozmerom predstavuje moderné osvetlenie v podobe energetickejšieho štandardnej LED žiarovky. Perfektne udržateľná náhrada za štandardné tradičné žiarovky.

Jednoduchá LED žiarovka na každodenné použitie

LED žiarovka na každodenné použitie od spoločnosti Philips je dokonale vhodná na bežné svietenie. Vyžaruje krásne svetlo a je spoľahlivá. To sú vlastnosti, ktoré očakávate od LED žiarovky Philips za dostupnú cenu.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová žiarovka
- Päťica: E27
- Povrchová úprava žiarovky: Číra
- Možnosť stmievania: Nie
- Materiál žiarovky: Sklo

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 20 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Integrované LED: áno

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 330
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Nominálny svetelný tok: 806 lm
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 115

Rozličné

- EyeComfort: Nie

Informácie na balení

- EAN: 8721103047441
- EOC: 872110304744100
- Názov produktu: LED classic 60W A60 E27 WW CL ND 3CT/4EC

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.51
- Napätie: AC 220-240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 60
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): E
- Výkon: 7
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 7

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 104 mm
- Celková dĺžka: 104 mm
- Celková šírka: 60 mm

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60
- Technológia žiarovky: LED
- Registračné číslo EPREL: 2136336

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

8721103047441

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8721103047441
- Netto hmotnosť: 0,1 kg
- Brutto hmotnosť: 0,15 kg
- Výška: 12,2 cm
- Dĺžka: 6,7 cm
- Šírka: 19,1 cm



Dátum vydania:
2026-06-06
Verzia: 0.243

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spolažnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com