

PHILIPS

Bodový zdroj
35 W PAR16 GU10

Mimoriadne účinné

2700 K

215 lm

50 000 h



8721103047564



Žiarovka ako žiadna iná

Bodové žiarovky LED od spoločnosti Philips poskytujú koncentrovaný jasný lúč svetla, mimoriadne dlhú životnosť a výraznú úsporu energie. Toto bodové svetidlo je dokonalou náhradou za 35 W bodové svetidlá s päticou GU10 s dlhou životnosťou.

Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarovky

- Tvarom aj veľkosťou podobná štandardnej halogénovej žiarovke

Rozhodnite sa pre udržateľné riešenie

- Žiarovka s dlhou životnosťou – vydrží až 50 rokov

Vysokokvalitné LED svetidlo, ktoré vydrží desiatky rokov

- Navrhnutá s ohľadom na pohodlie vašich očí

Hlavné prvky

Tvarom aj veľkosťou podobná štandardnej halogénovej žiarovke



Moderná, výkonná, energeticky úsporná štandardná žiarovka LED s nádhorne tvarovaným dizajnom a štandardnými rozmermi. Dokonalá ekologická náhrada za tradičné štandardné halogénové žiarovky.

Žiarovka s dlhou životnosťou – vydrží až 50 rokov



Vďaka výdrži až do 50 000 hodín už nemusíte tak často vymieňať žiarovky a môžete si užívať toto dokonalé riešenie na osvetlenie aj viac ako 50 rokov.

Navrhnutá s ohľadom na pohodlie vašich očí



Je ľahké vidieť, ako môže nekvalitné osvetlenie namáhať oči. Príliš jasné osvetlenie oslňuje. Príliš slabé osvetlenie spôsobuje blikanie. Teraz môžete jemne osvetliť svoj svet pomocou LED diód navrhnutých tak, aby nezaťažovali oči a vytvorili dokonalú atmosféru do vášho domova.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Smerový reflektor
- Päťka: GU10
- Povrchová úprava žiarovky: Číra
- Možnosť stmievania: Nie
- Materiál žiarovky: Sklo

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 50 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Integrované LED: áno

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 36
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Nominálny svetelný tok: 215 lm
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 179

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort, UltraEfficient

Informácie na balení

- EAN: 8721103047564
- EOC: 872110304756400
- Názov produktu: LEDClassic 35W GU10 WW 36D ND UE SRT4

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.25
- Napätie: AC 220–240 V
- Výkon vo wattoch: 1,2 W
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 35 W
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 2

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 54 mm
- Celková dĺžka: 54 mm
- Celková šírka: 50 mm

Menovité hodnoty

- Menovitá maximálna intenzita: 390 cd

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60
- Technológia žiarovky: LED

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8721103047564
- Netto hmotnosť: 0,04 kg
- Brutto hmotnosť: 0,11 kg
- Výška: 12,7 cm
- Dĺžka: 5,3 cm
- Šírka: 6,3 cm



Dátum vydania:
2026-07-01
Verzia: 0.100

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com