

PHILIPS

Stropné svietidlo s
diaľkovým ovládaním 24
W

Stropné svietidlá

4 000/6 500/2 700 K

Biela

stmievateľné; diaľkové
ovládanie; nastaviteľná biela

8721103055927



Zmeňte atmosféru jediným dotykom

Stačí niekoľko jednoduchých stlačení diaľkového ovládania a All-in-one stropné LED svietidlo Philips vám poskytne maximálnu flexibilitu a pohodlie na jednoduché prispôsobenie nastavení osvetlenia. Prijemné svetlo, ktoré šetrí vaše oči. Vytvorte požadovanú atmosféru so svetlom, ktoré pozná vaše potreby.

Jednoduchá obsluha

- Jednoduchá inštalácia

Svetelný efekt

- SceneSwitch – zmena farby
- Rovnomerné vyžarovanie svetla

Prvotriedna kvalita

- EyeComfort – svetlo príjemné na oči

Ovládanie

- Praktická funkcia stmievania s krokovou reguláciou jasů (vrátane diaľkového ovládania)

Hlavné prvky

Jednoduchá inštalácia

Žiadne ďalšie problémy s inštaláciou. Stačí bezpečne zavesiť na stenu alebo strop a pripojiť. Toto svetidlo je pripravené na osvetľovanie.

SceneSwitch – zmena farby

Zmeny farby SceneSwitch vám umožňujú zmeniť celkovú náladu priestoru vo vašej domácnosti. Studené denné svetlo pomôže vášmu sústredeniu, chladné biele svetlo zvýši vašu produktivitu a teplé biele svetlo je ideálne na relax. V skratke, zákazníci môžu prispôbiť svetlo vo svojej domácnosti svojim každodenným aktivitám.

Rovnomerné vyžarovanie svetla

Rozptýľte svetlo rovnomerne do celej miestnosti.

EyeComfort

Nekvalitné osvetlenie môže spôsobiť namáhanie očí. Mnohí z nás trávia veľa času v interiéri, a preto je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby bola vaša domácnosť správne osvetlená. Naše produkty pri testovaní vyhovujú prísnyim kritériám týkajúcim sa napríklad blikania, stroboskopického efektu, oslnenia, podania farieb a stmievacích efektov, vďaka ktorým spĺňajú požiadavky koncepcie EyeComfort. LED svetelné zdroje od spoločnosti Philips poskytujú príjemné svetlo, a to počas celej svojej životnosti, vďaka čomu už viac ako desaťročie poskytujú trvalý svetelný výkon, ako aj kvalitu a farbu svetla. Prejdite na osvetlenie, ktoré poskytuje pohodlie pre oči. Vaše oči vám poďakujú.

Praktická funkcia stmievania s krokovou reguláciou jas (vrátane diaľkového ovládania)

Prechádzajte medzi rôznymi úrovňami jas podľa aktuálnej nálady alebo aktivity.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Kov, Plast

Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 20 rok (roky)
- Počet zapnutí a vypnutí: 15 000
- Nominálna životnosť: 20 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: áno

Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700–4000–6500 K
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 2
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 100

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Jedáleň, Obývací izba
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné svietidlo
- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort
- Doplnkové funkcie: Možnosť stmievania, Diaľkové ovládanie, Nastaviteľné biele svetlo

Iné vlastnosti

- Prúd: 198 mA

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.5

Rozmery a hmotnosť výrobu

- Čista hmotnosť: 0,84 kg
- Celková výška: 59 mm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Priemer: 300 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 2400
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Nastaviteľné biele svetlo
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Áno
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8721103055927
- Netto hmotnosť: 0,84 kg
- Brutto hmotnosť: 1,05 kg
- Výška: 35 cm
- Dĺžka: 34,5 cm
- Šírka: 8 cm



Dátum vydania:
2026-07-11
Verzia: 0.298

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoliehnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com