

# PHILIPS

Stropné svietidlo s  
diaľkovým ovládaním 24  
W

Stropné svietidlá

4 000/6 500/2 700 K

Biela

stmievateľné; diaľkové  
ovládanie; nastaviteľná biela

8721103057587



## Zmeňte atmosféru jediným dotykom

Stačí niekoľko jednoduchých stlačení diaľkového ovládania a All-in-one stropné LED svietidlo Philips vám poskytne maximálnu flexibilitu a pohodlie na jednoduché prispôsobenie nastavení osvetlenia. Prijemné svetlo, ktoré šetrí vaše oči. Vytvorte požadovanú atmosféru so svetlom, ktoré pozná vaše potreby.

### Jednoduchá obsluha

- Jednoduchá inštalácia

### Svetelný efekt

- SceneSwitch – zmena farby
- Rovnomerné vyžarovanie svetla

### Prvotriedna kvalita

- EyeComfort – svetlo príjemné na oči

### Ovládanie

- Praktická funkcia stmievania s krokovou reguláciou jasů (vrátane diaľkového ovládania)

# Hlavné prvky

## Jednoduchá inštalácia

Žiadne ďalšie problémy s inštaláciou. Stačí bezpečne zavesiť na stenu alebo strop a pripojiť. Toto svietidlo je pripravené na osvetľovanie.

## SceneSwitch – zmena farby

Zmeny farby SceneSwitch vám umožňujú zmeniť celkovú náladu priestoru vo vašej domácnosti. Studené denné svetlo pomôže vášmu sústredeniu, chladné biele svetlo zvýši vašu produktivitu a teplé biele svetlo je ideálne na relax. V skratke, zákazníci môžu prispôsobiť svetlo vo svojej domácnosti svojim každodenným aktivitám.

## Rovnomerné vyžarovanie svetla

Rozptýľte svetlo rovnomerne do celej miestnosti.

## EyeComfort

Nekvalitné osvetlenie môže spôsobiť namáhanie očí. Mnohí z nás trávajú veľa času v interiéri, a preto je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby bola vaša domácnosť správne osvetlená. Naše produkty pri testovaní vyhovujú prísnyim kritériám týkajúcim sa napríklad blikania, stroboskopického efektu, oslnenia, podania farieb a stmievacích efektov, vďaka ktorým spĺňajú požiadavky koncepcie EyeComfort. LED svetelné zdroje od spoločnosti Philips poskytujú príjemné svetlo, a to počas celej svojej životnosti, vďaka čomu už viac ako desaťročie poskytujú trvalý svetelný výkon, ako aj kvalitu a farbu svetla. Prejdite na osvetlenie, ktoré poskytuje pohodlie pre oči. Vaše oči vám poďakujú.

## Praktická funkcia stmievania s krokovou reguláciou jas (vrátane diaľkového ovládania)

Prechádzajte medzi rôznymi úrovňami jas podľa aktuálnej nálady alebo aktivity.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Kov, Plast

## Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 20 rok (roky)
- Počet zapnutí a vypnutí: 15 000
- Nominálna životnosť: 20 000

## Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: áno

**Vlastnosti svetla**

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700-4000-6500 K
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 2
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 100

**Rozličné**

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Jedáleň, Obývací izba
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné svietidlo
- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort
- Doplnkové funkcie: Možnosť stmievania, Diaľkové ovládanie, Nastaviteľné biele svetlo

**Iné vlastnosti**

- Prúd: 198 mA

**Spotreba energie**

- Faktor účinnosti: 0.5

**Rozmery a hmotnosť výrobu**

- Čista hmotnosť: 0,84 kg
- Celková výška: 59 mm

**Servis**

- Záruka: 5 rokov

**Technické špecifikácie**

- Priemer: 300 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 2400
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Nastaviteľné biele svetlo
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Áno
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením

**Žiarovka**

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

**Podporované systémy a aplikácie**

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

**Rozmery a hmotnosť balenia**

- EAN/UPC – produkt: 8721103057587
- Netto hmotnosť: 0,84 kg
- Brutto hmotnosť: 1,25 kg
- Výška: 34,5 cm
- Dĺžka: 34 cm
- Šírka: 14,5 cm



Dátum vydania:  
2026-05-30  
Verzia: 0.290

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)