

PHILIPS

Stropné svetidlo
Valen, 32 W

Stropné svetidlá

2 200 – 6 500 K

Biela

stmievateľné; diaľkové
ovládanie; nastaviteľná
biela; WarmGlow

8721103060822



To správny svetlo pre všetky vaše potreby – na jeden dotyk

S diaľkovo ovládanými stropnými svetidlami Philips Valen sa vaše osvetlenie prispôsobí vášmu životu, nie naopak. Jediným kliknutím môžete premeniť svoj priestor – či už potrebujete povzbudzujúci jas na sústredenie alebo teplé tóny na relax. Exkluzívna technológia stmievania do teplých tónov vytvára útulnú atmosféru podobnú svetlu sviečok na vytvorenie jemného osvetlenia, keď si chcete oddýchnuť. Žiadne zložité nastavovanie, žiadne starosti – len bezproblémové a intuitívne ovládanie pre každý okamih vášho dňa. Diaľkové ovládanie je súčasťou balenia.

Vytvorte útulnú atmosféru

- Teplejšie tóny pri stlmení

Neobmedzené možnosti

- Úplná flexibilita pri vytváraní dokonalej atmosféry

Univerzálne osvetlenie pre každý moment vášho dňa

- Intenzívne stlmenie až na 1 %

Jednoduchá obsluha

- Jednoduchá montáž

Ovládanie

- Jednoduché ovládanie

Hlavné prvky

Teplejšie tóny pri stmiení

Technológia WarmGlow sa postará, aby sa svetlo pri stmievaní sfarbilo do teplejších tónov, podobne ako pri tradičnej žiarovke. Stlmte teplotu svetla z 2 700 K na 2 200 K a až na 1 % a navodíte si príjemnú atmosféru ako pri sviečkach.

Úplná flexibilita pri vytváraní dokonalej atmosféry

Navodíte si všade, kde práve ste, atmosféru podľa svojich predstáv. Pohodlne si vyberiete z piatich rôznych nastavení: Nočné svetlo (2 700 K), Relaxačné svetlo (2 200 K), Jasné svetlo (3 000 K), Sústredenie (4 000 K) a Povzbudzujúce svetlo (6 500 K).

Intenzívne stmienenie až na 1 %

Pretože sa dá osvetlenie stlmiť až na 1 %, ľahko si navodíte dokonalú atmosféru – či už sa chcete pozerieť na film, stlmiť svetlá pred spaním, alebo potrebujete uprostred noci nočnú lampičku.

Jednoduchá montáž

Vďaka jednoduchému konektoru na pripojenie k elektroinštalácii a mechanizmu, ktorý svietidlo otočením upevní, možno svietidlá namontovať rýchlo a bez použitia špeciálneho náradia alebo postupov. Diaľkové ovládanie alebo nástenný vypínač môžete ľahko pripevniť na stenu, vďaka čomu ho máte vždy po ruke, keď chcete svetlá rozsvietiť alebo zhasnúť.

Jednoduché ovládanie

Svietidlo Valen jednoducho nainštalujete ako bežné stropné svietidlo, a potom sa môžete pustiť do jeho používania pomocou diaľkového ovládania alebo nástenného vypínača. Nemusíte nič párovať a ani nepotrebuje žiadnu mobilnú aplikáciu – stačí vybaľiť, nainštalovať a ovládať pomocou diaľkového ovládania alebo nástenného vypínača. Jedným kliknutím vyberte preferované scény alebo úrovne stmievania. Svetlo obsahuje vstavaný pamäťový čip, ktorý si zapamätá posledné nastavenia, preto môžete mať stále aktivovanú svoju obľúbenú scénu.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Možnosť stmievania: áno

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Plast

Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 20 rok (roky)
- Počet zapnutí a vypnutí: 20 000
- Nominálna životnosť: 20 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Batérie pribalené: Nie
- Možnosť stmievania diaľkovým ovládaním: áno
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: áno

Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2200–6500 K
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 2
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 128

Rozličné

- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné svietidlá
- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort
- Doplňkové funkcie: Možnosť stmievania, Diaľkové ovládanie, Nastaviteľné biele svetlo, WarmGlow

Iné vlastnosti

- Prúd: 160 mA

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.9

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 2,5 kg
- Celková výška: 28 mm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Priemer: 541 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 4100 (@2700K)
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Nastaviteľné biele svetlo
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojitou izoláciou

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8721103060822
- Netto hmotnosť: 2,1 kg
- Brutto hmotnosť: 2,55 kg
- Výška: 54,5 cm
- Dĺžka: 5,2 cm
- Šírka: 54,5 cm



Dátum vydania:
2026-07-04
Verzia: 0.514

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoliehnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com