

PHILIPS

LEDtube T5

LED

300 mm

4 000 K

G5



8721103062925



Odolné pracovné osvetlenie LED s vysokou kvalitou svetla

Prechod na LED trubice Philips je rýchly a jednoduchý spôsob, ako nahradiť staré žiarivky modernou a účinnou technológiou LED. Táto LED trubica Philips je ideálna na miesta, ktoré potrebujú veľa svetla.

Svetlo vysokej kvality

- Navrhnuté pre pohodlie vašich očí

Rozhodnite sa pre udržateľné riešenie

- LED svetlá vám ušetria energiu bez toho, aby ste sa museli uspokojiť s nižšou kvalitou svetla. Keď vymeníte svoje existujúce žiarivky, (ktoré od roku 2023 predpisy Európskej únie zakazujú), okamžite ušetríte viac než 40 % energie.

Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarivky

- Navrhnuté a testované s dôrazom na kompatibilitu so širokou škálou používaných elektronických predradníkov.

Hlavné prvky

Navrhnutá s ohľadom na pohodlie vašich očí



Nie je ťažké pochopiť, že nevhodné osvetlenie môže byť pre oči namáhavé. Ak je svetlo príliš jasné, oslňuje. Ak je príliš jemné, vnímate jeho blikanie. Teraz si môžete svoje prostredie jemne osvetliť LED svetelnými zdrojmi navrhnutými tak, aby boli príjemné pre oči. V domácnosti si tak vytvoríte dokonalé prostredie.

Ušetrí v porovnaní so žiarivkami viac než 40 % energie
Kompatibilné s elektronickým predradníkom

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: T5
- Päťica: G5
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Možnosť stmievania: Nie
- Materiál žiarovky: Sklo

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 30 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Integrované LED: áno

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 190
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 4000 K
- Nominálny svetelný tok: 420 lm
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 105

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort

Informácie na balení

- EAN: 8721103062925
- EOC: 872110306292500
- Názov produktu: LED T5 mini HF 4W G5 CW 1CT/12

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.5
- Napätie: AC 17-70 V
- Výkon: 4
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 4

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 302 mm
- Celková dĺžka: 302,5 mm
- Celková šírka: 19 mm

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 30K-80
- Technológia žiarovky: LED
- Kompatibilita s predradníkmi: HF
- možno použiť v uzavretých svietidlách: Yes

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

8721103062925

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8721103062925
- Netto hmotnosť: 0,05 kg
- Brutto hmotnosť: 0,08 kg
- Výška: 2,4 cm
- Dĺžka: 33,7 cm
- Šírka: 3,1 cm



Dátum vydania:
2026-06-03
Verzia: 0.228

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com