

PHILIPS

Stropné svietidlo
Moire, 10 W

Stropné svietidlá

4 000 K

Biela

8721103068996



Príjemné LED osvetlenie, ktoré je šetrné k vašim očiam

Svietidlá Philips LED vyžarujú svetlo určené pre pohodlie vašich očí

Svetelný efekt

- Toto stropné svietidlo je vybavené technológiou Interlaced Optics, ktorá inteligentne rozdeľuje svetlo, a tým zlepšuje celkový zážitok z osvetlenia. Optika tohto svietidla sa vyznačuje pyramídovou mikroštruktúrou, ktorá svetlo rozptyľuje a rovnomerne rozdeľuje, čím menej namáha oči.

Jednoduchá obsluha

- Bezproblémová inštalácia, ktorá nevyžaduje káble.

Svetelný efekt

- Rovnomerné vyžarovanie svetla

Prvotriedna kvalita

- Jednoduché čistenie

Hlavné prvky

Štruktúrovaná optika

Toto stropné svetidlo je vybavené technológiou Interlaced Optics, ktorá inteligentne rozdeľuje svetlo, a tým zlepšuje celkový zážitok z osvetlenia. Optika tohto svetidla sa vyznačuje pyramidovou mikroštruktúrou, ktorá

svetlo rozptyľuje a rovnomerne rozdeľuje, čím menej namáha oči.

Jednoduchá inštalácia Rovnomerné vyžarovanie svetla

Rozptýľte svetlo rovnomerne do celej miestnosti.

Jednoduché čistenie

Vďaka hladkým, ľahkočistiacim materiálom bude váš domov vždy vyzerat atraktívne od podlahy až k stropu.

Technické údaje

General

- Farba kábla: sivá

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Možnosť stmievania: Nie

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Plast

Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 15 rok (roky)
- Počet zapnutí a vypnutí: 15 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Batérie pribalené: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Čas zahrievania na 60 % svetla: <2
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 110

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Kuchyňa, Spálňa, Jedáleň, Garáž, Domáca kancelária, Vstupná hala, Hotel, Reštaurácie
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné svetidlá
- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort

Iné vlastnosti

- Prúd: 60 mA

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.5

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,21 kg
- Výška: 5 cm
- Celková výška: 50 mm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Priemer: 240 mm
- Celkový svetelný tok svetidla v lúmenoch: 1100
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: 4000
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojitoú izoláciou

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8721103068996
- Netto hmotnosť: 0,21 kg
- Brutto hmotnosť: 0,34 kg
- Výška: 28,4 cm
- Dĺžka: 28,4 cm
- Šírka: 6,4 cm



Dátum vydania:
2026-05-30
Verzia: 0.227

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com