

PHILIPS

Stropné svetidlo
Moire, 17 W

Stropné svetidlá

4 000 K

Biela

8721103069030



Príjemné LED osvetlenie, ktoré je šetrné k vašim očiam

Svetidlá Philips LED vyžarujú svetlo určené pre pohodlie vašich očí

Svetelný efekt

- Toto stropné svetidlo je vybavené technológiou Interlaced Optics, ktorá inteligentne rozdeľuje svetlo, a tým zlepšuje celkový zážitok z osvetlenia. Optika tohto svetidla sa vyznačuje pyramídovou mikroštruktúrou, ktorá svetlo rozptyľuje a rovnomerne rozdeľuje, čím menej namáha oči.

Jednoduchá obsluha

- Bezproblémová inštalácia, ktorá nevyžaduje káble.

Svetelný efekt

- Rovnomerné vyžarovanie svetla

Prvotriedna kvalita

- Jednoduché čistenie

Hlavné prvky

Štruktúrovaná optika

Toto stropné svietidlo je vybavené technológiou Interlaced Optics, ktorá inteligentne rozdeľuje svetlo, a tým zlepšuje celkový zážitok z osvetlenia. Optika tohto svietidla sa vyznačuje pyramidovou mikroštruktúrou, ktorá

svetlo rozptyľuje a rovnomerne rozdeľuje, čím menej namáha oči.

Jednoduchá inštalácia Rovnomerné vyžarovanie svetla

Rozptýľte svetlo rovnomerne do celej miestnosti.

Jednoduché čistenie

Vďaka hladkým, ľahkočistiacim materiálom bude váš domov vždy vyzerat atraktívne od podlahy až k stropu.

Technické údaje

General

- Farba kábla: sivá

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Možnosť stmievania: Nie

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Kov, Plast

Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 15 rok (roky)
- Počet zapnutí a vypnutí: 15 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Batérie pribalené: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Čas zahrievania na 60 % svetla: <2
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 111

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Kuchyňa, Spálňa, Jedáleň, Garáž, Domáca kancelária, Vstupná hala, Hotel, Reštaurácie
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné svietidlá
- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort

Iné vlastnosti

- Prúd: 142 mA

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.5

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,42 kg
- Výška: 5 cm
- Celková výška: 50 mm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Priemer: 320 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 1900
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: 4000
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8721103069030
- Netto hmotnosť: 0,42 kg
- Brutto hmotnosť: 0,6 kg
- Výška: 35,4 cm
- Dĺžka: 35,4 cm
- Šírka: 6,4 cm



Dátum vydania:
2026-05-30
Verzia: 0.227

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com