

PHILIPS

Stropné svetidlo s ventilátorom Bliss

Stropné svetidlá s ventilátorom

2 700 – 6 500 K

Zlatá

stmievateľné; diaľkové ovládanie; nastaviteľná biela

8721103096067



Stropný ventilátor so zásuvnými lopatkami a regulovateľným aj nastaviteľným LED osvetlením

Vďaka stropnému svetlu s ventilátorom so zásuvnými lopatkami Philips Bliss získate LED osvetlenie, s ktorým budú vaše vnútorné priestory neustále jasne osvetlené, pohodlné a štýlové – po celý deň aj po celý rok. Stropný ventilátor sa môže pochváliť optimalizovanou konštrukciou s vylepšenou aerodynamikou lopatiek a intenzívnym prúdením vzduchu v dvoch smeroch. Ponúkne vám stabilný výkon, preto sa v lete rýchlo ochladíte a v zime zaistí efektívnu cirkuláciu vzduchu. Tichý motor neruší váš spánok ani sústredenie, zatiaľ čo stabilný stropný držiak a dokonale vyvážené lopatky minimalizujú rozkmitávanie. Samotné svetidlo sa môže pochváliť vysokou kvalitou svetla a flexibilitou použitia, na ktorú ste si pri značke Philips už zvykli. Navodíte si dokonalú atmosféru pre každý okamih – po ruke máte dokonale plynulú reguláciu (až na úroveň 5 %) aj nastaviteľné biele svetlo (od teplej bielej (3 000 K) až po studené denné svetlo (6 500 K). Naším vylepšeným rádiovým diaľkovým ovládaním môžete stropný ventilátor s LED osvetlením ľahko ovládať z ľubovoľného miesta v domácnosti. Nemusíte ovládaním priamo mieriť na ventilátor.

Jednoduché nastavenie

- Jednoduchá inštalácia

Prvotriedna kvalita

- Tichá prevádzka

Ovládanie

- Plynulo nastaviteľná atmosféra
- Intuitívne diaľkové ovládanie

Životnosť

- Intenzívne prúdenie vzduchu
- Nastaviteľná rýchlosť ventilátora
- Dva smery prúdenia vzduchu

Hlavné prvky

Jednoduchá inštalácia

Nové mechanické vyhotovenie skraca inštaláciu zo 16 na 8 jednoduchých krokov. Zvládnete ju rýchlo a bez námahy.

Tichá prevádzka

Tichý motor (<50 dB – je teda tichší než chladnička) vás nebude rušiť pri spánku ani od sústredenia. Stabilný stropný držiak zas minimalizuje rozkmitávanie.

Plynulo nastaviteľná atmosféra

Stropné ventilátory Philips s LED osvetlením možno plynule regulovať až na 5 %. Navyše majú nastaviteľné biele svetlo, od teplej bielej (3 000 K) až po studené denné svetlo (6 500 K), vďaka čomu sa vám podarí na každý okamih navodiť dokonalú atmosféru.

Intuitívne diaľkové ovládanie

S intuitívnym rádiovým diaľkovým ovládaním môžete stropný ventilátor s LED osvetlením ľahko ovládať z ľubovoľného miesta v domácnosti. Nemusíte ovládaním priamo mieriť na ventilátor.

Intenzívne prúdenie vzduchu

Vďaka kvalitnému jednosmernému motoru a optimalizovanej konštrukcii lopatiek na zaistenie intenzívneho prúdenia vzduchu sa náš stropný ventilátor postará o rýchle a efektívne ochladenie.

Nastaviteľná rýchlosť ventilátora

V prípade stropných ventilátoroch Philips máte na výber zo šiestich rýchlostí, aby sa prúdenie vzduchu dalo prispôsobiť vašim aktivitám alebo ročnému obdobiu.

Dva smery prúdenia vzduchu

Jednosmerný motor umožňuje prúdenie vzduchu vpred aj vzad na celoročné použitie: v lete vám zaistí chladok, v zime sa postará o cirkuláciu teplého vzduchu.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Možnosť stmievania: áno

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Zlatá
- Materiál: Plast

Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 15 rok (roky)
- Počet zapnutí a vypnutí: 15 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: áno

Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700–6500 K
- Čas zahrievania na 60 % svetla: <2
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 128

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývacia izba
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné svietidlá s ventilátorom
- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort
- Doplňkové funkcie: Možnosť stmievania, Diaľkové ovládanie, Nastaviteľné biele svetlo

Iné vlastnosti

- Prúd: 310 mA
- Vzduchový prúd ventilátora: 7 980 m³/h
- Účinnosť ventilátora: 285

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 6,2 kg
- Celková výška: 290 mm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 4500 @4000K
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Nastaviteľné biele svetlo
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8721103096067
- Netto hmotnosť: 6,2 kg
- Brutto hmotnosť: 9,86 kg
- Výška: 29,1 cm
- Dĺžka: 55,9 cm
- Šírka: 55,9 cm



Dátum vydania:
2026-07-11
Verzia: 0.252

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com