

PHILIPS

Stropné svetidlo
s ventilátorom Olas, 35 W
(ventilátor) + 24 W (svetidlo)

Stropné svetidlá s
ventilátorom

3 000 – 6 500 K

Čierna

stmievateľné;viacero teplôt
chromatickosti;dialkové
ovládanie;nastaviteľná biela

8721103096128



Výkonné a tiché prúdenie vzduchu s nastaviteľným LED osvetlením

Vďaka stropnému svetlu s ventilátorom Philips Olas získate LED osvetlenie, s ktorým budú vaše vnútorné priestory neustále jasne osvetlené, pohodlné a štýlové – po celý deň aj po celý rok. Stropný ventilátor sa môže pochváliť trvalo vysunutými lopatkami a kvalitným prúdením vzduchu v dvoch smeroch. Ponúkne vám stabilný výkon, preto sa v lete rýchlo ochladíte a v zime vám zaistí efektívnu cirkuláciu vzduchu. Tichý motor neruší váš spánok ani sústredenie, zatiaľ čo stabilný stropný držiak a dokonale vyvážené lopatky minimalizujú rozkmitávanie, čím vás ochráni pred prasklinami stropu. Samotné svetidlo sa môže pochváliť vysokou kvalitou svetla a flexibilitou použitia, na ktorú ste si pri značke Philips už zvykli. Navodte si dokonalú atmosféru pre každý okamih – po ruke máte dokonale plynulú reguláciu (až na úroveň 5 %) aj nastaviteľné biele svetlo (od teplej bielej (3 000 K) až po studené denné svetlo (6 500 K). Naším vylepšeným rádiovým diaľkovým ovládaním môžete stropný ventilátor s LED osvetlením ľahko ovládať z ľubovoľného miesta v domácnosti. Nemusíte ovládaním priamo mieriť na ventilátor.

Prvotriedna kvalita

• Tichá prevádzka

Ovládanie

- Plynulo nastaviteľná atmosféra
- Intuitívne diaľkové ovládanie

Životnosť

- Intenzívne prúdenie vzduchu
- Nastaviteľná rýchlosť ventilátora
- Dva smery prúdenia vzduchu

Bezpečnosť a odolnosť

- Bezpečný a stabilný

Hlavné prvky

Tichá prevádzka

Tichý motor (<50 dB – je teda tichší než chladnička) vás nebude rušiť pri spánku ani od sústredenia. Stabilný stropný držiak zas minimalizuje rozkmitávanie.

Plynulo nastaviteľná atmosféra

Stropné ventilátory Philips s LED osvetlením možno plynule regulovať až na 5 %. Navyše majú nastaviteľné biele svetlo, od teplej bielej (3 000 K) až po studené denné svetlo (6 500 K), vďaka čomu sa vám podarí na každý okamih navodiť dokonalú atmosféru.

Intuitívne diaľkové ovládanie

S intuitívnym rádiovým diaľkovým ovládaním môžete stropný ventilátor s LED osvetlením ľahko ovládať z ľubovoľného miesta v domácnosti. Nemusíte ovládaním priamo mieriť na ventilátor.

Intenzívne prúdenie vzduchu

Vďaka kvalitnému jednosmernému motoru a optimalizovanej konštrukcii lopatiek na zaistenie intenzívneho prúdenia vzduchu sa náš stropný ventilátor postará o rýchle a efektívne ochladenie.

Nastaviteľná rýchlosť ventilátora

V prípade stropných ventilátoroch Philips máte na výber zo šiestich rýchlostí, aby sa prúdenie vzduchu dalo prispôbiť vašim aktivitám alebo ročnému obdobiu.

Dva smery prúdenia vzduchu

Jednosmerný motor umožňuje prúdenie vzduchu vpred aj vzad na celoročné použitie: v lete vám zaistí chladok, v zime sa postará o cirkuláciu teplého vzduchu.

Bezpečný a stabilný

Kombinácia stabilného stropného držiaka, ložísk a dokonale vyvážených lopatiek ventilátora vám zaistí minimalizovanie rozkmitávania spolu s bezpečnosťou a súčasne zabráni prasklinám v strope.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Možnosť stmievania: áno

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Kov

Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 20 rok (roky)
- Počet zapnutí a vypnutí: 20 000
- Nominálna životnosť: 20 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: áno

Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Čas zahrievania na 60 % svetla: <2
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 110

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývacia izba
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné svietidlá s ventilátorom
- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort
- Doplnkové funkcie: Možnosť stmievania, Teplota viacerých farieb, Diaľkové ovládanie, Nastaviteľné biele svetlo

Iné vlastnosti

- Prúd: 280 mA
- Vzduchový prúd ventilátora: 10 440 m³/h
- Účinnosť ventilátora: 298

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 5,5 kg
- Celková výška: 310 mm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Priemer: 1 320 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 2650@4300K
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Nastaviteľné biele svetlo
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8721103096128
- Netto hmotnosť: 5,5 kg
- Brutto hmotnosť: 7,9 kg
- Výška: 25,4 cm
- Dĺžka: 67,7 cm
- Šírka: 35,7 cm



Dátum vydania:
2026-07-04
Verzia: 0.203

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com