

PHILIPS

Stropné svetidlo
s ventilátorom Solr

Stropné svetidlá s
ventilátorom

2 700 – 5 500 K

Biela

stmievateľné; diaľkové
ovládanie; nastaviteľná biela

8721103103130



Stropný ventilátor so zásuvnými lopatkami a regulovateľným aj nastaviteľným LED osvetlením

Stropný ventilátor so zásuvnými lopatkami a LED osvetlením Philips [Tyr/ Solr] osvetlí váš interiér a súčasne vám zaistí chladivý vánok. Na výber máte niektorú zo šiestich rýchlostí ventilátora až do maximálneho objemu prúdenia vzduchu 150 m³/min, aby ste si poradili s čímkoľvek, čo na vás doma čaká. Obojstranné lopatky ventilátora sú vyrobené z robustnej preglejky. Nedeformujú sa a zachovávajú si tvar aj po tisícoch hodinách používania. Ak chcete zmeniť farbu (z bielej na svetlé drevo alebo z čiernej na tmavé drevo), lopatky ventilátora jednoducho otočte. Plynulá regulácia až na 10 % a tri odtiene bielej – teplá biela (2 700 K), studená biela (4 000 K) a studené denné svetlo (5 500 K) – vám umožní okamžite zmeniť atmosféru prostredia. Naším vylepšeným rádiovým diaľkovým ovládaním môžete stropný ventilátor s LED osvetlením ľahko ovládať z ľubovoľného miesta v domácnosti. Nemusíte ovládaním priamo mieriť na ventilátor.

Prvotriedna kvalita

• Tichá prevádzka

Ovládanie

- Intuitívne diaľkové ovládanie
- Stmievateľné biele svetlo v 3 odtieňoch

Životnosť

- Intenzívne prúdenie vzduchu
- Nastaviteľná rýchlosť ventilátora
- Dva smery prúdenia vzduchu

Bezpečnosť a odolnosť

- Bezpečné a s dlhou životnosťou

Hlavné prvky

Tichá prevádzka

Tichý motor (<50 dB – je teda tichší než chladnička) vás nebude rušiť pri spánku ani od sústredenia. Stabilný stropný držiak zas minimalizuje rozkmitávanie.

Intuitívne diaľkové ovládanie

S intuitívnym rádiovým diaľkovým ovládaním môžete stropný ventilátor s LED osvetlením ľahko ovládať z ľubovoľného miesta v domácnosti. Nemusíte ovládaním priamo mieriť na ventilátor.

Stmievateľné biele svetlo v 3 odtieňoch

Tieto stropné ventilátory Philips s LED osvetlením možno plynule regulovať až na 10 %. Navyše si môžete vybrať, či budú vyžarovať teplé biele svetlo (3 000 K), studené biele svetlo (4 300 K) alebo studené denné svetlo (6 500 K), vďaka čomu sa vám podarí na každý okamih navodiť dokonalú atmosféru.

Intenzívne prúdenie vzduchu

Vďaka kvalitnému jednosmernému motoru a optimalizovanej konštrukcii lopatiek na zaistenie intenzívneho prúdenia vzduchu sa náš stropný ventilátor postará o rýchle a efektívne ochladenie.

Nastaviteľná rýchlosť ventilátora

V prípade stropných ventilátoroch Philips máte na výber zo šiestich rýchlostí, aby sa prúdenie vzduchu dalo prispôsobiť vašim aktivitám alebo ročnému obdobiu.

Dva smery prúdenia vzduchu

Jednosmerný motor umožňuje prúdenie vzduchu vpred aj vzad na celoročné použitie: v lete vám zaistí chladok, v zime sa postará o cirkuláciu teplého vzduchu.

Bezpečné a s dlhou životnosťou

Stropný ventilátor Philips s LED osvetlením si raz nainštalujete a môžete si dopriať roky bezpečného a bezstarostného pohodlia. Ventilátor spĺňa medzinárodné bezpečnostné normy, ktoré vás chránia pred úrazmi elektrickým prúdom, ohňom alebo pred bežným opotrebovaním.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Možnosť stmievania: áno

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Kov, Plast

Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 15 rok (roky)
- Počet zapnutí a vypnutí: 15 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: áno

Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700-5500
- Čas zahrievania na 60 % svetla: <2
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 128

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývacia izba
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné svietidlo s ventilátorom
- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort
- Doplnkové funkcie: Možnosť stmievania, Diaľkové ovládanie, Nastaviteľné biele svetlo

Iné vlastnosti

- Prúd: 330 mA
- Vzduchový prúd ventilátora: 7 980 m³/h
- Účinnosť ventilátora: 249

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.9

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 5,3 kg
- Celková výška: 375 mm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 4500 @4000K
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Nastaviteľné biele svetlo
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8721103103130
- Netto hmotnosť: 5,3 kg
- Brutto hmotnosť: 8,9 kg
- Výška: 29,4 cm
- Dĺžka: 55,7 cm
- Šírka: 55,7 cm



Dátum vydania:
2026-06-03
Verzia: 0.246

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com