

# PHILIPS

Stropné svetidlo  
s ventilátorom Civx, 32 W  
(ventilátor) + 24 W (svetidlo)

Stropné svetidlá s  
ventilátorom

3 000/4 300/6 500 K

Čierna

dialkové  
ovládanie; SceneSwitch; nastavit  
eľná biela

8721103103178



## Tiché prúdenie vzduchu, teplé až studené biele svetlo

Stropný ventilátor so zásuvnými lopatkami a LED osvetlením Philips [Velyx/Civx] osvetlí váš interiér a súčasne vám zaistí chladivý vánok. Na výber máte niektorú zo šiestich rýchlostí ventilátora až do maximálneho objemu prúdenia vzduchu 150 m<sup>3</sup>/min, aby ste si poradili s čímkoľvek, čo na vás doma čaká. Obojstranné lopatky ventilátora sú vyrobené z robustnej preglejky. Nedeformujú sa a zachovávajú si tvar aj po tisícoch hodinách používania. Ak chcete zmeniť farbu (z bielej na svetlé drevo alebo z čiernej na tmavé drevo), lopatky ventilátora jednoducho otočte. Plynulá regulácia až na 10 % a tri odtiene bielej – teplá biela (2 700 K), studená biela (4 000 K) a studené denné svetlo (5 500 K) – vám umožní okamžite zmeniť atmosféru prostredia. Naším vylepšeným rádiovým diaľkovým ovládaním môžete stropný ventilátor s LED osvetlením ľahko ovládať z ľubovoľného miesta v domácnosti. Nemusíte ovládaním priamo mieriť na ventilátor.

### Jednoduchá obsluha

- Obojstranné lopatky

#### **Ovládanie**

- Stmievateľné biele svetlo v 3 odtieňoch

#### **Životnosť**

- Dva smery prúdenia vzduchu
- Prijemné prúdenie vzduchu

#### **Bezpečnosť a odolnosť**

- Zachováva pôvodný tvar lopatiek
- Bezpečné a s dlhou životnosťou

# Hlavné prvky

## Obojstranné lopatky

Máte na výber medzi lopatkami, ktoré majú jednu stranu bielu a druhú v dekore svetlého dreva alebo jednu stranu čiernu a druhú v tmavom dreve. Keď máte chuť na zmenu farby, jednoducho ich rýchlo otočíte.

## Stmievateľné biele svetlo v 3 odtieňoch

Tieto stropné ventilátory Philips s LED osvetlením možno plynule regulovať až na 10 %. Navyše si môžete vybrať, či budú vyžarovať teplé biele svetlo (3 000 K), studené biele svetlo (4 300 K) alebo studené denné svetlo (6 500 K), vďaka čomu sa vám podarí na každý okamih navodiť dokonalú atmosféru.

## Dva smery prúdenia vzduchu

Jednosmerný motor umožňuje prúdenie vzduchu vpred aj vzad na celoročné použitie: v lete vám zaistí chládok, v zime sa postará o cirkuláciu teplého vzduchu.

## Príjemné prúdenie vzduchu

Vďaka kvalitnému jednosmernému motoru a maximálnemu prietoku vzduchu 170m<sup>3</sup>/min vám náš stropný ventilátor zaistí rýchle a účinné ochladenie.

## Zachováva pôvodný tvar lopatiek

Lopatky sú vyrobené z odolnej preglejky. Nedeformujú sa a zachovávajú si tvar aj po tisícoch hodinách používania.

## Bezpečné a s dlhou životnosťou

Stropný ventilátor Philips s LED osvetlením si raz nainštalujete a môžete si dopriať roky bezpečného a bezstarostného pohodlia. Ventilátor spĺňa medzinárodné bezpečnostné normy, ktoré vás chránia pred úrazmi elektrickým prúdom, ohňom alebo pred bežným opotrebovaním.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Možnosť stmievania: áno

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Kov

## Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 20 rok (roky)
- Počet zapnutí a vypnutí: 20 000
- Nominálna životnosť: 20 000

## Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: áno

## Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 3000–4300–6500 K
- Čas zahrievania na 60 % svetla: <2
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 104

## Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývací izba
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné svietidlá s ventilátorom
- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort
- Doplňkové funkcie: Diaľkové ovládanie, SceneSwitch, Nastaviteľné biele svetlo

**Iné vlastnosti**

- Prúd: 260 mA
- Vzduchový prúd ventilátora: 10 200 m<sup>3</sup>/h
- Účinnosť ventilátora: 318

**Spotreba energie**

- Faktor účinnosti: 0.9

**Rozmery a hmotnosť výrobu**

- Čista hmotnosť: 4,3 kg
- Celková výška: 340 mm

**Servis**

- Záruka: 5 rokov

**Technické špecifikácie**

- Priemer: 1 320 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 2500@4300K
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Nastaviteľné biele svetlo (teplé biele, prirodzené biele a chladné biele svetlo prepnutím prepínača)
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením

**Žiarovka**

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

**Podporované systémy a aplikácie**

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

**Rozmery a hmotnosť balenia**

- EAN/UPC – produkt: 8721103103178
- Netto hmotnosť: 4,3 kg
- Brutto hmotnosť: 4,3 kg
- Výška: 19,9 cm
- Dĺžka: 27,6 cm
- Šírka: 65,5 cm



Dátum vydania:  
2026-06-03  
Verzia: 0.252

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)