

# PHILIPS

Nástenné svietidlá  
Zyra, 4,3 W

Mimoriadne účinné

2 700 K

Antracitové

Odolné voči vode



8721103104830



## Naše zatiaľ energeticky najúspornejšie LED svietidlá

Vonkajšie nástenné svietidlo LED Philips Zyra v antracitovo sivej farbe je vyrobené z odolného hliníkového odliatku. Vďaka dvojsmernému vyžarovaniu osvetlí stenu množstvom rozptýleného jasného svetla. Tieto vonkajšie svietidlá Ultra Efficient pomocou revolučnej novej technológie znižujú emisie uhlíka, plynutie materiálom a spotrebu energie.

### Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Dlhá životnosť až 50 000 hodín
- Mimoriadna efektivita

### Prvotriedna kvalita

- Odolný dizajn s povrchovou úpravou PowerShield

### Navrhnuté na použitie vonku

- IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom

### Špeciálne vlastnosti

- Efekt dvojsmerového svetla


# Hlavné prvky

## Dlhá životnosť až 50 000 hodín



Spôľahlivé, vysokokvalitné svetlo LED vydrží až 50 000 hodín, preto sa z hľadiska údržby celé roky nemusíte ničoho obávať a každú noc si môžete užívať dokonalé záhradné osvetlenie.

## Mimoriadna efektívnosť




V porovnaní s porovnateľnými štandardnými svetlami LED Philips spotrebuje aspoň o 50 % menej energie.

## Odolné svietidlá



Ochranná povrchová úprava PowerShield Aby vaše vonkajšie svietidlá zostali vo výbornom stave, aplikujeme na ne špičkový práškový náter od spoločnosti Interpon – značky skupiny AkzoNobel. Je odolnejší než tradičné farby a zaisťuje ochranu pred vyblednutím, poškrabáním, preliačením a hrdzou, aby výrobky zostávali krásne a zachovali si špičkový výkon.

## IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svetlo Philips je špeciálne navrhnuté do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo prísne testované na odolnosť voči vode. Krytie IP44 znamená, že je certifikované na ochranu proti prachu a striekajúcej vode – ideálne na bežné vonkajšie použitie.

## Efekt dvojsmerového svetla

S týmto vonkajším svietidlom Philips a jeho efektom dvojsmerného svetla si v svojej záhrade alebo na terase môžete navodiť dokonalú atmosféru.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Možnosť stmievania: Nie

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Antracitová
- Materiál: Hliník

## Životnosť

- Nominálna životnosť: 50 000

## Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

**Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo**

- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Dvojsmerné svetelné lúče: áno
- Snímač zotmenia: Nie
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno
- Snímač pohybu: Nie
- Slniečna energia: Nie
- Ústredný prvok: Nie

**Vlastnosti svetla**

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K

**Rozličné**

- Špeciálne navrhnuté pre: Garáž, Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svietidlá
- EyeComfort: Nie
- LED inovácie: UltraEfficient
- Doplňkové funkcie: Odolné voči vode

**Spotreba energie**

- Výkon: 4,3

**Rozmery a hmotnosť výrobu**

- Čista hmotnosť: 0,75 kg
- Celková výška: 14 mm
- Celková dĺžka: 13 mm
- Celková šírka: 10 mm

**Servis**

- Záruka: 5 rokov

**Technické špecifikácie**

- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 800
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Teplé biele svetlo
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: B
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojistou izoláciou
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno

**Žiarovka**

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

**Podporované systémy a aplikácie**

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

**Rozmery a hmotnosť balenia**

- EAN/UPC – produkt: 8721103104830
- Netto hmotnosť: 0,75 kg
- Brutto hmotnosť: 0,84 kg
- Výška: 15,2 cm
- Dĺžka: 12,1 cm
- Šírka: 15,2 cm



Dátum vydania:  
2026-06-03  
Verzia: 0.185

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)