

PHILIPS

Nástenné svietidlá Fylx
5 W, GU10, bez žiarovky

Exteriérové svietidlá

Bez žiarovky

Hnedá

Odolné voči vode



8721103104939



Výborná odolnosť vďaka vyhotoveniu odolnému voči vplyvom počasia

Toto vonkajšie svietidlo skvele ladí s najnovšími trendmi a životnými štýlmi a pomôže vám navodiť atmosféru, po akej ste vždy túžili.

Jednoduché používanie

- Neobsahuje žiarovku

Vneste dizajn do vašej záhrady

- Dekoratívne vonkajšie osvetlenie

Prvotriedna kvalita

- Materiály vysokej kvality

Navrhnuté na použitie vonku

- IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom

Hlavné prvky

Neobsahuje žiarovku

Svietidlo sa predáva bez žiarovky, takže si môžete zvoliť svetelný výkon, ktorý vám najviac vyhovuje z hľadiska danej miestnosti aj osobného vkusu. Ak si zvolíte žiarovku LED Philips, zaručene získate vysokú kvalitu a dlhotrvajúci svetelný výkon.

Dekoratívne vonkajšie osvetlenie


Vonkajšie osvetlenie dokáže skrášliť vzhľad vašej záhrady či iného vonkajšieho priestoru tým, že nasvieti pútavé prvky, štýlovo osvetlí chodníky, prípadne vytvorí skvelú atmosféru pre nezabudnuteľné večery s rodinou a priateľmi. Toto vonkajšie osvetlenie Philips prináša nádherné dekoratívne vonkajšie svietidlá s jedinečným dizajnom a funkčnosťou, ktoré vám umožňujú pretvoriť vonkajší priestor podľa vášho vkusu.

Materiály vysokej kvality



Toto exteriérové svietidlo Philips je vyrobené z vysokokvalitných materiálov so špičkovou povrchovou úpravou. Výsledkom je zaručene pevný a trvácny produkt, ktorý za každého počasia odolá hrdzi a tvorbe škvrín.

IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svetlo Philips je špeciálne navrhnuté do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo prísne testované na odolnosť voči vode. Krytie IP44 znamená, že je certifikované na ochranu proti prachu a striekajúcej vode – ideálne na bežné vonkajšie použitie.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Možnosť stmievania: Nie

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Hnedá
- Materiál: Hliník

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Dvojsmerné svetelné lúče: Nie
- Snímač zotmenia: Nie
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: Nie
- Snímač pohybu: Nie
- Slniečna energia: Nie
- Ústredný prvok: Nie

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Garáž, Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svietidlá
- EyeComfort: Nie
- Doplnkové funkcie: Odolné voči vode

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,43 kg
- Celková výška: 9 mm
- Celková dĺžka: 9 mm
- Celková šírka: 12 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Technológia žiarovky: LED
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Objímka/pätica: GU10
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 5
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8721103104939
- Netto hmotnosť: 0,43 kg
- Brutto hmotnosť: 0,5 kg
- Výška: 11,3 cm
- Dĺžka: 11 cm
- Šírka: 13,6 cm



Dátum vydania:
2026-06-03
Verzia: 0.174

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com